

**MCZ SOROZAT  
AP MCZ1.5 1674**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

Zárólemezek: sorkapocs-kialakítású elektronikus komponensekhez

**Általános rendelési adatok**

Típus	AP MCZ1.5 1674
Rendelési szám	<a href="#">8389030000</a>
Verzió	Véglap, MCZ SOROZAT szürke-bézs, Véglap, Szélesség: 1,5 mm
GTIN (EAN)	4008190386849
Menny.	50 Stück

**MCZ SOROZAT  
AP MCZ1.5 1674**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	91 mm	Hossz, inch	3,583 inch
Szélesség	1,5 mm	Szélesség (coll)	0,059 inch
Magasság	55,85 mm	Magasság (coll)	2,199 inch
Nettó tömeg	5,961 g		

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	55 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	120 °C

**Általános adatok**

Telepítési útmutató                      Közvetlen rögzítés

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886	UNSPSC	30-21-18-27
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.1	27-14-11-33		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS    Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN</a> <a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>

**MCZ SOROZAT  
AP MCZ1.5 1674**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

