



PSR-SCP- 24DC/SIM4

Rendelési szám: 2981936

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2981936>

Interfészmodul nyitó-/záró érintkezőkkel rendelkező több biztonsági szenzor vagy biztonsági kapcsoló PSR-SDC4 biztonsági reléhez történő csatlakoztatására, csavaros csatlakozással



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 326001
Csomag	1
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 83 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.04.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Tápellátás	
Bemeneti feszültség U_N	24 V DC (a PSR-ről)
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,85 ... 1,1
Általános adatok	
Állapotjelzés	LED zöld

Max. megengedett áram	100 mA (jelzőkimenetenként)
Max. megengedett összegáram	100 mA (Jelzőkimenetek)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 55 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 70 °C
Névleges működési mód	100 % ED
Védettség	IP20
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Megnevezés	Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között
Szabványok/előírások	DIN EN 50178
Névleges szigetelési feszültség	50 V DC
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III
Szélesség	22,5 mm
Magasság	99 mm
Mélység	106 mm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	7 mm
Csavarmenet	M3
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
2890425	PSR-TBUS	Hordozósínrre szerelhető összekötő, táplálás / vezérlés / felügyelet céljából (modultól függően)
2981716	PSR-TBUS-TP	Lezáró csatlakozó a PSR-TBUS hordozósínrre szerelhető összekötőhöz, a moduláris biztonsági relérendszerhez használható (PSR-SDC4)

Rajzok

Alkalmazási rajz





Egy PSR-SIM4 modulra akár 4 biztonsági ajtó kapcsoló is csatlakoztatható.



A PSR-SDC4 bal oldalára kiegészítő bemenetek, jobb oldalára kimenetek sorolhatók.

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;