


PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW

Rendelési szám: 2980610

Az ábrán a PLC-OSP- 24DC/ 24DC/3RW változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2980610>

6,2 mm-es PLC szilárdtest relé csavaros csatlakozással,
vasúti alkalmazásokhoz, bemeneti feszültség 24 V DC,
bemeneti feszültségtartomány $0,7 \times U_N$ és $1,25 \times U_N$ között,
hőmérséklet tartomány -25 °C és $+70\text{ °C}$ között



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 094542
Csomag	10
Vámtarifa	85364190

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,7 ... 1,25
"0"-jel kapcsolási küszöb U_N -re vonatkoztatva	$\leq 0,3$

"1"-jel kapcsolási küszöb U_N -re vonatkoztatva	$\geq 0,6$
Tip. bemeneti áram U_N esetén	8,5 mA
Bekapcsolási idő tipikus	40 μ s
Tipikus kikapcsolási idő	200 μ s
Állapotjelzés	sárga LED
Védelem megnevezése	Polaritásvédelem
Védőkapcsolás/-alkatrész	polaritásvédelmi dióda
Átviteli frekvencia	300 Hz

Kimeneti adatok

Kimeneti feszültség-tartomány	3 V DC ... 33 V DC
Tartós határáram	3 A
Feszültségesés max. tartós határáram esetén	≤ 200 mV
Kimeneti kapcsolás	2 vezetős földpotenciálmentes
Védelem megnevezése	Polaritásvédelem
	Túlfeszültség-védelem
Védőkapcsolás/-alkatrész	polaritásvédelmi dióda

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14

Általános adatok

Szélesség	6,2 mm
Magasság	80 mm
Mélység	86 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Listed, cULus Recognized, GL

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Diagram



Az ábrán a terhelőáram látható a PLC-OSP-.../24DC/3RW esetében fennálló környezeti hőmérséklet függvényében. Bekapcsolási időtartam: 100% ED.

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;