

**Membránszivattyú-család  
prima - ideal - optimal - M2K3 - WS2 - WS3**

Rendelési szám: 538450

220-240V/ 50Hz

Csak beltéri használatra

(DIN 30600 szerint, regisztrációs szám 02808)

Maximális megengedett szállítási magasság:

H max. 3méter.

**Figyelem:** A membránszivattyút az akvárium vízszintje felett kell elhelyezni, vagy megfelelő visszacsapó szelepeket kell alkalmazni, hogy megelőzzük a folyadék visszafolyását a szivattyúba.

**Feltétlenül tartssuk be:** A membránszivattyút úgy kell elhelyezni, rögzíteni az üzembe helyezéskor, hogy semmiképpen ne eshessen bele a vízbe.

Csatlakoztassuk a tömlőket, majd dugjuk be a készülék csatlakozóját a hálózati dugaszaljba.

**Karbantartás:**

A szerelvénylapon található előszűrőt rendszeresen cseréljük ki, ha elszennyeződik.

A teljesítmény csökkenése, és erős szennyeződés esetén cseréljük le a fehér szivattyúfejet is:

→ Húzzuk ki a csatlakozót a hálózati dugaszaljból. →

Lazítsuk meg a készülék alsó részén található rögzítőcsavarokat, majd emeljük le a fedelet.

→ Csavarjuk ki a membránt rögzítő anyát.

→ Lazítsuk meg a fém lengőhorgonyon lévő rögzítő csavarokat. →

Emeljük le a fém lengőhorgonyt.

→ Húzzuk le a membránt, vagy cseréljük ki a teljes szivattyúfejet.

Összeszereléskor az előbbi lépéseket fordított sorrendben kell követnünk.

A mágnes és a tekercs közti távolság kb. 1 mm.

Ha a készülék hálózati kábele megsérül, azt csak a gyártó, vagy annak ügyfélszolgálat cserélheti ki.

**Tartalékalkatrészek:**

Típus	Légszállítás	Cikk Membrán szám	Szivattyúfej
prima	100 liter/óra	<b>731/2db.</b>	<b>732</b>
ideal	150 liter/óra	<b>771/2db.</b>	<b>772</b>
optimal	250 liter/óra	<b>851/2db.</b>	<b>852/2db.</b>
M2K3	350 liter/óra	<b>742/2db.</b>	<b>743/2db.</b>

Típus	Légszállítás	Cikk Tekercs szám	Szűrő szövet
prima	100 liter/óra	<b>733</b>	<b>734/5db.</b>
ideal	150 liter/óra	<b>773</b>	<b>774/4db.</b>
optimal	250 liter/óra	<b>853</b>	<b>854/4db.</b>
M2K3	350 liter/óra	<b>741</b>	<b>744/4db.</b>