


PT 2+1-S-48DC-ST

Rendelési szám: 2839648

Az ábrán a PT 2-PE/S-230 AC-ST változat szerepel



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2839648>

PT védődugasz készülék túlfeszültség-védelemmel tápegységekhez,
látható hibajelzéssel. Névleges feszültség: 48 V AC



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 193713
Csomag	10
Vámtarifa	85363030
Katalógusoldal információ	Oldal 57 (CAT-6-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.12.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház anyaga	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	fekete
Védettség	IP20
Kialakítás	Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható
Szerelési mód	alapelemre

Pólusszám	2
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C
Levezető ellenőrizhető a CHECKMASTER-rel a szoftver-verziótól:	következő szoftververziótól: 1.00
Hatóirány	1L-N & N-PE
Szélesség	17,7 mm
Magasság	45 mm
Mélység	52 mm
Osztási egység	1 TE egységnyi mélység

védelmi kapcsolás

IEC vizsgálati osztály	III
	T3
EN típus	T3
U_N névleges feszültség	48 V DC
Levezető méretezési feszültség U_C	60 V DC
I_N névleges áram	26 A (30 °C)
Üzemi hatásos áram I_C U_C -nál	$\leq 10 \mu A$
Földelőáram I_{PE}	$\leq 10 \text{ mA}$
Névleges levezetési áramlökés I_n (8/20) μs	500 A
Levezetési áramlökés(8/20) μs legfeljebb	500 A
Kombinált lökés U_{OC}	6 kV (12 Ω mellett)
Védelmi szint U_p (L-N)	$\leq 120 \text{ V}$
Védelmi szint U_p (L-PE)	$\leq 120 \text{ V}$
Védelmi szint U_p (N-PE)	$\leq 120 \text{ V}$
Megszólalási idő t_A	$\leq 1 \text{ ns}$
Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb	25 A (gL)
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás	látható

Szabványok

Szabványok / rendelkezések	IEC 61643-1 2005
	EN 61643-11/A11 2007
	BS 6651
	IEEE C62.41
	EN 50082-2

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0811228	X-PEN 0,35	Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm
0814717	ZBF 15:SO/CMS	Jelölőcsík, lapos, fehér
0808671	ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 491-500-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0810821	ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 2-20, 22-40 stb. 82-100-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0810863	ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: páratlan számok, 1-19, 21-39 stb. 81-99-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0808697	ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, keresztben feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-100-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0808668	ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0808707	ZBF 5:SO/CMS	Jelölőcsík, lapos, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5 mm

0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm
0800763	ZBN 18:SO/CMS	Jelölőcsík, fehér, a következő kapocsszélességhez: 18 mm
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, Szövegmező mérete: 18 x 5 mm

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;