


DIKD 1,5-LA 24RD/O-M


Rendelési szám: 2715814

Az ábrán a DIKD 1,5 változat szerepel szürke kivitelben

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2715814>

Iniciátor-/aktorkapcsok, Keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm²,
AWG: 24 - 12, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás,
Szélesség: 6,2 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|--|
| EAN |  4 017918 061562 |
| Csomag | 50 |
| Vámtarifa | 85369010 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 517 (CAT-3-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.06.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Emeletek száma | 3 |
| Csatlakozások száma | 6 |
| Szín | szürke |
| Szigetelőanyag | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |

Méreték

| | |
|--------------------|---------|
| Szélesség | 6,2 mm |
| Hossz | 72,5 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 54,5 mm |
| NS 35/15 magasság | 62 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------------|-------|
| Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| I_N névleges áram | 24 A |
| U_N névleges feszültség | 250 V |
| Nyitott oldalfal | nein |

Csatlakozási adatok

| | |
|--|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm ² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 12 |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,25 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 2,5 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min | 0,25 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max | 2,5 mm ² |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min | 0,2 mm ² |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max | 1 mm ² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min | 0,2 mm ² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max | 1 mm ² |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min | 0,25 mm ² |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max | 1 mm ² |

| | |
|--|----------------------|
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm ² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 1 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet tömör behelyezhető áthidalóval max. | 4 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet rugalmas behelyezhető áthidalóval max. | 2,5 mm ² |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Idomszer | A3 |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|----------------|-------------------------|---|
| Jelölés | | |
| 1007222 | SBS 6:UNBEDRUCKT | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6 x 6,1 mm |
| 0804374 | SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapcsolási szélességhez: 6,2 mm |
| 0818085 | UC-TM 6 | Jelölő kapcsolókhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm |

| | | |
|---------|-----------------|--|
| 0824589 | UC-TM 6 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm |
| 0828736 | UCT-TM 6 | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm |
| 0829602 | UCT-TM 6 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm |
| 0824992 | ZB 6 CUS | Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm |
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm |

szereles

| | | |
|---------|-----------------------------|--|
| 1413285 | ATP-DIKD 1,5 | Csoportelválasztó lemez, Hossz: 83 mm, Szélesség: 2 mm, Magasság: 60 mm, Szín: szürke |
| 3022218 | CLIPFIX 35 | gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínre, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsíkkal felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocsor-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke |
| 0800886 | E/NS 35 N | végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke |
| 1201442 | E/UK | Végtartó kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez |
| 1201413 | E/UK 1 | végtartó, kétszintes és háromszintes kapcsok végső beültetéséhez, szélessége: 10 mm, színe: szürke |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, nem lyukasított, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP | kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasított, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |


| | | |
|---------|-----------------------------|---|
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35) |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35) |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP | kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM | Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35) |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35) |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m |

átkötések

| | | |
|---------|---------------|---|
| 2716680 | EB 10- DIK BU | Behelyezhető híd, Pólusszám: 10, Szín: kék |
| 2715937 | EB 10- DIK GY | Behelyezhető híd, Pólusszám: 10, Szín: szürke |
| 2716774 | EB 10- DIK RD | Behelyezhető híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös |
| 2715940 | EB 80- DIK BU | Behelyezhető híd, Pólusszám: 80, Szín: kék |
| 2715953 | EB 80- DIK RD | Behelyezhető híd, Pólusszám: 80, Szín: vörös |
| 2715788 | EB 80- DIK WH | Behelyezhető híd, Pólusszám: 80, Szín: fehér |

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;