


UK 3 N

Rendelési szám: 3001501



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3001501>

Átkötőkapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,
Keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Szélesség: 5,2 mm,
Szín: szürke, Szerelési mód: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 089955
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 493 (CAT-3-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	2
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méreték

Szélesség	5,2 mm
Hossz	42,5 mm
NS 35/7,5 magasság	47 mm
NS 35/15 magasság	54,5 mm
NS 32 magasság	52 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	32 A (4 mm ² -es vezeték-keresztmetszet esetén)
Méretezési átváltási szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
I _N névleges áram	24 A
U _N névleges feszültség	800 V
Nyitott oldalfal	ja

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	24
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	2,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,2 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	1,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,2 mm ²

2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	1,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	1,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,25 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet tömör behelyezhető áthidalóval max.	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet rugalmas behelyezhető áthidalóval max.	2,5 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Meghúzási forgatónyomaték min	0,6 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,8 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, ABS, BV, DNV, GL, KR, LR, NK, PRS, RS, CCA

Ex tanúsítások:

ATEX, cULus Recognized, FM approved, IECEx, GL

Igényelt tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Fedél		
3003020	D-UK 4/10	Lezárófedél, Hossz: 42,5 mm, Szélesség: 1,8 mm, Magasság: 35,9 mm, Szín: szürke
3003101	D-UK 4/10 BU	Lezárófedél, Hossz: 42,5 mm, Szélesség: 1,8 mm, Magasság: 47 mm, Szín: kék

Jelölés		
1007219	SBS 5:UNBEDRUCKT	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 6 x 5,1 mm
0818108	UC-TM 5	Jelölő kapsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 4,6 mm
0824581	UC-TM 5 CUS	Jelölő kapsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 4,6 mm
0828734	UCT-TM 5	Jelölő kapsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 10,5 mm
0829595	UCT-TM 5 CUS	Jelölő kapsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, Szövegmező mérete: 4,6 x 10,5 mm
0805357	WS 3- 5	figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, 3 kapocsra, 5 mm-es raszter
0805344	WS 4- 5	figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, 4 kapocsra, 5 mm-es raszter
0805331	WS 5- 5	figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, 5 kapocsra, 5 mm-es raszter
1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 10,5 mm
0824962	ZB 5 CUS	Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 10,5 mm

dugasz/adapter

2303543	KSS 5	Rövidzárdugasz, Pólusszám: 2, Szín: fekete
0201731	MPS-IH BK	Szigetelő hüvely, Szín: fekete
0201689	MPS-IH BU	Szigetelő hüvely, Szín: kék
0201702	MPS-IH GN	Szigetelő hüvely, Szín: zöld
0201728	MPS-IH GY	Szigetelő hüvely, Szín: szürke
0201676	MPS-IH RD	Szigetelő hüvely, Szín: vörös
0201663	MPS-IH WH	Szigetelő hüvely, Szín: fehér

0201692	MPS-IH YE	Szigetelő hüvely, Szín: sárga
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz
3001132	PS-UK 2,5 B/E	vizsgálódugasz, Szín: vörös
3001226	PS-UK 2,5 B/Z-5	vizsgálódugasz, Szín: vörös
3001459	PS-UK 3-5/Z-5	vizsgálódugasz
0601292	PSB 3/10/4	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: ezüstszerű
0201304	PSBJ 3/13/4	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: ezüstszerű
0201647	RPS	Szűkítődugasz, Szín: szürke

szerelés

3003224	ATP-UK	Csoportelválasztó lemez, Hossz: 56 mm, Szélesség: 1,5 mm, Magasság: 45,7 mm, Szín: szürke
3022218	CLIPFIX 35	gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
3022276	CLIPFIX 35-5	Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsikkel felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocssor-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke
0800886	E/NS 35 N	végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
1201442	E/UK	Végtartó kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez
1201413	E/UK 1	végtartó, kétszintes és háromszintes kapcsok végső beültetéséhez, szélessége: 10 mm, színe: szürke
1024014	EA 5	egyedi fedelek, színe: átlátszó
1024085	EA 5-WS	egyedi lefedés, egy-egy kapocs takarására, nyomtatott fekete felirattal (nyílazott villám), bepattintható, színe: átlátszó/sárga
0201595	FB-150 METER	keresztösszekötő sín, azonos be- és kimenetek fix átkötéséhez, anyaga: Cu, nikkelezett, 1 m hosszú
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforált, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstszerű
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1302215	TS-K	Elválasztó tárcsa, Hossz: 22 mm, Magasság: 22 mm, Szín: szürke
2303608	ZSR	Közdarab, fémből, FB-150 leágazásokhoz, csavarral és rögzítő alátéttel

átkötések

2303145	EBL 2- 5	Behelyezhető híd, Pólusszám: 2, Szín: szürke
2303158	EBL 3- 5	Behelyezhető híd, Pólusszám: 3, Szín: szürke
2303132	EBL 10- 5	Behelyezhető híd, Pólusszám: 10, Szín: szürke
2303226	FBR 10-5-EX	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: ezüstszerű
3000942	FBR 80-5-EX	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 80, Szín: ezüstszerű
3000227	FBRI 2-5 N	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 2, Szín: ezüstszerű
2770642	FBRI 10-5 N	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: ezüstszerű
3000476	FBRI 16-5 N	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 16, Szín: ezüstszerű
3000515	FBRI 20-5 N	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 20, Szín: ezüstszerű
3006823	FBRI 40-5 N	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 40, Szín: ezüstszerű

2303239	USBR 2-7	Kapcsolóhíd, Pólusszám: 2, Szín: ezüstsínű
2305538	USBRJ 2-7	Kapcsolóhíd, Szín: ezüstsínű

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;