


# UK 10 N BU

Rendelési szám: 3005086



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3005086>

Átkötőkapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,  
Keresztmetszet: 0,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup>, AWG: 20 - 6, Szélesség: 10,2 mm,  
Szín: kék, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15



## Kereskedelmi adat

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 091026 |
| Csomag                    | 50                                                                                                     |
| Vámtarifa                 | 85369010                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 495 (CAT-3-2013)                                                                                 |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Emeletek száma                      | 1   |
| Csatlakozások száma                 | 2   |
| Szín                                | kék |
| Szigetelőanyag                      | PA  |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0  |

#### Méretetek

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szélesség          | 10,2 mm |
| Hossz              | 42,5 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 47,3 mm |
| NS 35/15 magasság  | 54,8 mm |
| NS 32 magasság     | 52 mm   |

#### Műszaki adatok

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram              | 76 A (16 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Méretezési átváltási szilárdság    | 8 kV                                                         |
| Szennyeződési fok                  | 3                                                            |
| Tűlfeszültség kategória            | III                                                          |
| Szigetelőanyag csoport             | I                                                            |
| Szabvány szerinti csatlakozás      | IEC 60947-7-1                                                |
| I <sub>N</sub> névleges áram       | 57 A                                                         |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség | 800 V                                                        |
| Nyitott oldalfal                   | ja                                                           |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                          | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                          | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                      | 20                  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                      | 6                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                      | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.                                   | 20                  |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.                                 | 8                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max     | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min                                | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max                                | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min                            | 0,5 mm <sup>2</sup> |

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max                                 | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max   | 6 mm <sup>2</sup>    |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet tömör behelyezhető áthidalóval max.                     | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték keresztmetszet rugalmas behelyezhető áthidalóval max.                  | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Csatlakozási mód                                                               | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz                                                             | 10 mm                |
| Idomszer                                                                       | B 6                  |
| Csavarmenet                                                                    | M4                   |
| Meghúzási forgatónyomaték min                                                  | 1,5 Nm               |
| Meghúzási nyomaték max.                                                        | 1,8 Nm               |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, DNV, GL, CCA

Ex tanúsítások:

ATEX, cULus Recognized, FM approved, IECEx, GL

Igényelt tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék       | Típus leírás | Leírás                                                                          |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fedél</b> |              |                                                                                 |
| 3003020      | D-UK 4/10    | Lezárófedél, Hossz: 42,5 mm, Szélesség: 1,8 mm, Magasság: 35,9 mm, Szín: szürke |
| 3003101      | D-UK 4/10 BU | Lezárófedél, Hossz: 42,5 mm, Szélesség: 1,8 mm, Magasság: 47 mm, Szín: kék      |

| Jelölés |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1007248 | SBS10:UNBEDRUCKT | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, perforált, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10 mm                                        |
| 0818069 | UC-TM 10         | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 9,6 x 10,5 mm                    |
| 0824605 | UC-TM 10 CUS     | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 9,6 x 10,5 mm                                                  |
| 0829142 | UCT-TM 10        | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 8,9 x 9,6 mm |
| 0829623 | UCT-TM 10 CUS    | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 8,9 x 9,6 mm                                                   |
| 1004225 | WS 4-10          | Figyelmeztető lap, Lap, sárga, feliratozva: Villámnyíl és figyelmeztetés angolul, Szerelési mód: Csavarok, szegecsek, a következő kapocsszélességhez: 10 mm                                                                                                        |
| 1004429 | WS 5-10          | Figyelmeztető lap, Lap, sárga, feliratozva: Villámnyíl és figyelmeztetés angolul, Szerelési mód: Csavarok, szegecsek, a következő kapocsszélességhez: 10 mm                                                                                                        |
| 0824941 | ZB 10 CUS        | Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 10,15 x 10,5 mm                                                      |
| 1053001 | ZB 10:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 10,15 mm                                                     |

| dugasz/adapter |          |                                            |
|----------------|----------|--------------------------------------------|
| 0310541        | KSS 10   | Rövidzárdugasz, Pólusszám: 2, Szín: fekete |
| 0311634        | PS-IH BK | Szigetelő hüvely, Szín: fekete             |
| 0311582        | PS-IH BU | Szigetelő hüvely, Szín: kék                |
| 0311605        | PS-IH GN | Szigetelő hüvely, Szín: zöld               |
| 0311621        | PS-IH GY | Szigetelő hüvely, Szín: szürke             |
| 0311579        | PS-IH RD | Szigetelő hüvely, Szín: vörös              |
| 0311618        | PS-IH VT | Szigetelő hüvely, Szín: ibolyakék          |

|         |                     |                                        |
|---------|---------------------|----------------------------------------|
| 0311566 | PS-IH WH            | Szigetelő hüvely, Szín: fehér          |
| 0311595 | PS-IH YE            | Szigetelő hüvely, Szín: sárga          |
| 0311647 | PS-MT               | vizsgálódugasz                         |
| 0303299 | PSB 4/7/6           | Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: ezüstsínű |
| 0303406 | PSBJ 4/15/6 BK      | Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: fekete    |
| 0303354 | PSBJ 4/15/6 BU      | Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: kék       |
| 0303419 | PSBJ 4/15/6 FARBLOS | Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: színtelen |
| 0303370 | PSBJ 4/15/6 GN      | Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: zöld      |
| 0303396 | PSBJ 4/15/6 GY      | Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: szürke    |
| 0303325 | PSBJ 4/15/6 RD      | Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: vörös     |
| 0303383 | PSBJ 4/15/6 VT      | Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: ibolyakék |
| 0303312 | PSBJ 4/15/6 WH      | Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: fehér     |
| 0303367 | PSBJ 4/15/6 YE      | Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: sárga     |

#### szerelés

|         |                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3003224 | ATP-UK                      | Csoportelválasztó lemez, Hossz: 56 mm, Szélesség: 1,5 mm, Magasság: 45,7 mm, Szín: szürke                                                                                                                                  |
| 3022218 | CLIPFIX 35                  | gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke                                      |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5                | Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsíkkal felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocssor-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke |
| 0800886 | E/NS 35 N                   | végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke                                                                                                                                                                                |
| 1201442 | E/UK                        | Végtartó kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez                                                                                                                                                               |
| 1201413 | E/UK 1                      | végtartó, kétszintes és háromszintes kapcsok végső beültetéséhez, szélessége: 10 mm, színe: szürke                                                                                                                         |
| 1201002 | NS 32 PERF 2000MM           | G profilú alapsín, anyaga: acél, perforált, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m                                                                                                                                  |
| 1201015 | NS 32 UNPERF 2000MM         | G profilú alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m                                                                                                                          |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű                                                                                                                             |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez                                                                                                                                                                                    |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                                      |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm                                                                                           |

|         |                             |                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                          |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                        |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                        |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                           |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                   |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP                | kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez                                                                                                          |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m                             |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM        | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm                 |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m                                                      |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM     | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                        |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM   | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                        |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM     | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                            |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                    |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM  | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m                            |
| 0204110 | STL 10N/5N                  | Lépcsős összekötő, Pólusszám: 2, Szín: alumínium                                                                                                |
| 1302215 | TS-K                        | Elválasztó tárcsa, Hossz: 22 mm, Magasság: 22 mm, Szín: szürke                                                                                  |

#### átkötések

|         |             |                                               |
|---------|-------------|-----------------------------------------------|
| 0203153 | EB 2-10     | Behelyezhető híd, Pólusszám: 2, Szín: szürke  |
| 0203328 | EB 3-10     | Behelyezhető híd, Pólusszám: 3, Szín: szürke  |
| 0203137 | EB 10-10    | Behelyezhető híd, Pólusszám: 10, Szín: szürke |
| 0203195 | FB 2-10     | Fix átkötőhíd, Pólusszám: 2, Szín: ezüstsínű  |
| 0203179 | FB 10-10    | Fix átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: ezüstsínű |
| 0203247 | FB 10-10-EX | Fix átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: ezüstsínű |
| 0203483 | FBI 2-10    | Fix átkötőhíd, Pólusszám: 2, Szín: ezüstsínű  |
| 0203276 | FBI 10-10   | Fix átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: ezüstsínű |
| 0203205 | KB- 10      | Láncolt átkötőhíd, Szín: ezüstsínű            |

---

|         |              |                               |
|---------|--------------|-------------------------------|
| 0200062 | SB 2- 8/13 N | Kapcsolóhíd, Szín: ezüstszerű |
|---------|--------------|-------------------------------|

#### Rajzok

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;