


UK 10 BU

Rendelési szám: 3005099



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3005099>

Átkötőkapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,
Keresztmetszet: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Szélesség: 8,2 mm,
Szín: kék, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 091033
Csomag	50
Vámtarifa	85369010

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cUL Recognized, GOST, DNV, GL, RS

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Fedél		
3003020	D-UK 4/10	Lezárófedél, Hossz: 42,5 mm, Szélesség: 1,8 mm, Magasság: 35,9 mm, Szín: szürke
3003101	D-UK 4/10 BU	Lezárófedél, Hossz: 42,5 mm, Szélesség: 1,8 mm, Magasság: 47 mm, Szín: kék
Jelölés		
0818072	UC-TM 8	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,6 x 10,5 mm
0824597	UC-TM 8 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,6 x 10,5 mm
0828740	UCT-TM 8	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,6 x 10,5 mm
0829616	UCT-TM 8 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,6 x 10,5 mm
1004128	WS 3- 8	figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, 3 kapocsra, 8 mm-es raszter
1004212	WS 4- 8	figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, 4 kapocsra, 8 mm-es raszter
1004416	WS 5- 8	figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, 5 kapocsra, 8 mm-es raszter
0825011	ZB 8 CUS	Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 8,15 mm
1052002	ZB 8:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 8,15 mm

dugasz/adapter

0311540	KSS 8	Rövidzárdugasz, Pólusszám: 2, Szín: fekete
0303299	PSB 4/7/6	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: ezüstsínű
0303406	PSBJ 4/15/6 BK	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: fekete
0303354	PSBJ 4/15/6 BU	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: kék
0303419	PSBJ 4/15/6 FARBLOS	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: színtelen
0303370	PSBJ 4/15/6 GN	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: zöld
0303396	PSBJ 4/15/6 GY	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: szürke
0303325	PSBJ 4/15/6 RD	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: vörös
0303383	PSBJ 4/15/6 VT	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: ibolyakék
0303312	PSBJ 4/15/6 WH	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: fehér
0303367	PSBJ 4/15/6 YE	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: sárga

szerelés

3003224	ATP-UK	Csoportelválasztó lemez, Hossz: 56 mm, Szélesség: 1,5 mm, Magasság: 45,7 mm, Szín: szürke
3022218	CLIPFIX 35	gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
3022276	CLIPFIX 35-5	Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsíkkal felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocssor-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke
0800886	E/NS 35 N	végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
1201442	E/UK	Végtartó kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez
1201413	E/UK 1	végtartó, kétszintes és háromszintes kapcsok végső beültetéséhez, szélessége: 10 mm, színe: szürke
1024014	EA 5	egyedi fedelek, színe: átlátszó
1024085	EA 5-WS	egyedi lefedés, egy-egy kapocs takarására, nyomtatott fekete felirattal (nyílazott villám), bepattintható, színe: átlátszó/sárga
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforált, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
0204518	STL 16/10	Lépcsős összekötő, Pólusszám: 2, Szín: fehér alumínium
0204084	STL 35/10	Lépcsős összekötő, Pólusszám: 2, Szín: fehér alumínium
1302215	TS-K	Elválasztó tárcsa, Hossz: 22 mm, Magasság: 22 mm, Szín: szürke

átkötések

0202154	EB 2- 8	Behelyezhető híd, Pólusszám: 2, Szín: szürke
0202141	EB 3- 8	Behelyezhető híd, Pólusszám: 3, Szín: szürke
0202138	EB 10- 8	Behelyezhető híd, Pólusszám: 10, Szín: szürke
0200020	FBI 2- 8	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 2, Szín: ezüstsínű
0200059	FBI 3- 8	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 3, Szín: ezüstsínű
0200046	FBI 4- 8	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 4, Szín: ezüstsínű

0203263	FBI 10- 8	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: ezüstszínű
1303337	IS-K 10	Áthidaló szigetelőbak, Szín: szürke
0301534	ISSBI 10- 8	Átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: ezüstszínű
0202235	SB 2- 8/13	Kapcsolóhíd, Pólusszám: 2, Szín: alumínium
0303286	SBJ 2- 8/13	Kapcsolóhíd, Pólusszám: 2, Szín: ezüstszínű

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;