


# VIOK 1,5-D/TG/D/PE

Rendelési szám: 3011067



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3011067>

Iniciátor-/aktorkapcsok, Keresztmetszet: 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>,  
AWG: 24 - 12, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás,  
Szélesség: 6,2 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

## Kereskedelmi adat

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 106676 |
| Csomag                    | 50                                                                                                     |
| Vámtarifa                 | 85369010                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 521 (CAT-3-2013)                                                                                 |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Emeletek száma                      | 4      |
| Csatlakozások száma                 | 7      |
| Szín                                | szürke |
| Szigetelőanyag                      | PA     |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2     |

#### Méretetek

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szélesség          | 6,2 mm  |
| Hossz              | 91,5 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 70 mm   |
| NS 35/15 magasság  | 77,5 mm |

#### Műszaki adatok

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Méretezési átültési szilárdság     | 4 kV                                                       |
| Szennyeződési fok                  | 3                                                          |
| Túlfeszültség kategória            | III                                                        |
| Szigetelőanyag csoport             | I                                                          |
| Szabvány szerinti csatlakozás      | IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2                              |
| I <sub>N</sub> névleges áram       | 24 A                                                       |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség | 250 V (A feszültséget a használt alkatrész határozza meg.) |
| Nyitott oldalfal                   | nein                                                       |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                               | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                               | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                           | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                           | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                           | 24                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                           | 12                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min      | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max      | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min          | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max          | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min                                     | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max                                     | 1 mm <sup>2</sup>    |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min                                 | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max                                 | 1 mm <sup>2</sup>    |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max | 1 mm <sup>2</sup>    |

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max   | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték keresztmetszet tömör behelyezhető áthidalóval max.                     | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték keresztmetszet rugalmas behelyezhető áthidalóval max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Csatlakozási mód                                                               | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz                                                             | 8 mm                 |
| Idomszer                                                                       | A3                   |
| Csavarmenet                                                                    | M3                   |
| Meghúzási forgatónyomaték min                                                  | 0,5 Nm               |
| Meghúzási nyomaték max.                                                        | 0,6 Nm               |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék         | Típus leírás            | Leírás                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jelölés</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1007222        | SBS 6:UNBEDRUCKT        | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6 x 6,1 mm |
| 0804374        | SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm                                                                    |
| 0818085        | UC-TM 6                 | Jelölő kapcsolókhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm |

|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0824589 | UC-TM 6 CUS      | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm                                                   |
| 0818140 | UC-TMF 6         | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 5,1 mm                      |
| 0824646 | UC-TMF 6 CUS     | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 5,1 mm                                                    |
| 0828736 | UCT-TM 6         | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm |
| 0829602 | UCT-TM 6 CUS     | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm                                                   |
| 0828746 | UCT-TMF 6        | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,4 x 4,7 mm  |
| 0829665 | UCT-TMF 6 CUS    | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,4 x 4,7 mm                                                    |
| 0824992 | ZB 6 CUS         | Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm                                                        |
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT  | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm                                                       |
| 0825027 | ZBF 6 CUS        | Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 6,15 mm                                                 |
| 0808710 | ZBF 6:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 6,15 mm                                                |

#### dugasz/adapter

|         |                  |                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2802329 | ST-1N4007        | alkatrészcsatlakozó univerzális diódával, kétpólusú alkatrészek alapkapocsba csatlakoztatásához, magassága: 19 mm, színe: szürke                                   |
| 2802345 | ST-B250C1500     | Alkatrész-csatlakozó, B 250 C 1500 híd-egyenirányítval, 4 pólusú alkatrészekhez, csatlakozónként kettő darab alapkapocs szükséges, magassága: 19 mm, színe: szürke |
| 2802316 | ST-BE            | <b>Alkatrészdugasz</b> , kétpólusú alkatrészek alapkapocsba történő csatlakoztatásához, rögzítés csavaros kapocshelyekkel, 19 mm magas, max. 16 A                  |
| 2802374 | ST-BE-LA 24      | alkatrészcsatlakozó fényjelzővel, kétpólusú alkatrészek alapkapocsba csatlakoztatásához, magassága: 19 mm, színe: szürke, feszültség fényjelző: 24 V DC            |
| 2802387 | ST-BE-LA230      | alkatrészcsatlakozó fényjelzővel, kétpólusú alkatrészek alapkapocsba csatlakoztatásához, magassága: 19 mm, színe: szürke, feszültség fényjelző: 230 V AC / DC      |
| 2802332 | ST-BE-VP         | <b>Alkatrészdugasz</b> , 4 pólusú alkatrészekhez, dugasonként két alapkapocs szükséges, 19 mm magas                                                                |
| 5025462 | ST-K 4           | Leválasztódugasz, alkalmazható az UK...-TG, UKK...-TG, UDK...-TG, MBK...-TG, DIK...-TG, DOK...-TG, ZFG...-TG bontókapcsokban, színe: szürke                        |
| 0921011 | ST-SI-UK 4       | Biztosítós dugasz, Névleges áram: 6,3 A, Hossz: 33,1 mm, Szélesség: 6,1 mm, Magasság: 26,5 mm, Szín: fekete                                                        |
| 0921053 | ST-SILA250-UK 4  | Biztosítós dugasz, Névleges áram: 6,3 A, Hossz: 33,1 mm, Szélesség: 6,1 mm, Magasság: 26,5 mm, Szín: fekete                                                        |
| 0921024 | ST-SILED 12-UK 4 | Biztosítós dugasz, Névleges áram: 6,3 A, Hossz: 33,1 mm, Szélesség: 6,1 mm, Magasság: 26,5 mm, Szín: fekete                                                        |
| 0921037 | ST-SILED 24-UK 4 | Biztosítós dugasz, Névleges áram: 6,3 A, Hossz: 33,1 mm, Szélesség: 6,1 mm, Magasság: 26,5 mm, Szín: fekete                                                        |
| 0921040 | ST-SILED 60-UK 4 | Biztosítós dugasz, Névleges áram: 6,3 A, Hossz: 33,1 mm, Szélesség: 6,1 mm, Magasság: 26,5 mm, Szín: fekete                                                        |

#### szerelés

|         |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3022218 | CLIPFIX 35   | gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke                                      |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsikkel felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocssor-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke |
| 0800886 | E/NS 35 N    | végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke                                                                                                                                                                                |
| 1201442 | E/UK         | Végtartó kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez                                                                                                                                                               |
| 1201413 | E/UK 1       | végtartó, kétszintes és háromszintes kapcsok végső beültetéséhez, szélessége: 10 mm, színe: szürke                                                                                                                         |

|         |                             |                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű                                                  |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez                                                                                                         |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                           |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm                |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                          |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                        |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                        |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                           |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                   |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | Kalapsín, húzott profil, magas kivétel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP                | kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez                                                                                                          |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m                             |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM        | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm                 |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m                                                      |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM     | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                        |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM   | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                        |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM     | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                            |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                    |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM  | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m                            |



#### átkötések

|         |               |                                               |
|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| 2716680 | EB 10- DIK BU | Behelyezhető híd, Pólusszám: 10, Szín: kék    |
| 2715937 | EB 10- DIK GY | Behelyezhető híd, Pólusszám: 10, Szín: szürke |
| 2716774 | EB 10- DIK RD | Behelyezhető híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös  |
| 2715940 | EB 80- DIK BU | Behelyezhető híd, Pólusszám: 80, Szín: kék    |

|         |               |                                              |
|---------|---------------|----------------------------------------------|
| 2715953 | EB 80- DIK RD | Behelyezhető híd, Pólusszám: 80, Szín: vörös |
| 2715788 | EB 80- DIK WH | Behelyezhető híd, Pólusszám: 80, Szín: fehér |

## Rajzok

## Kapcsolási rajz



1 = fixen beültetett átkötés  
2 = beültetett átkötés

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;