

UK 5 N WH

Rendelési szám: 3007327



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3007327>

Átkötőkapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,
Keresztmetszet: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 6,2 mm,
Szín: fehér, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 371821
Csomag	50
Vámtarifa	85369010

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	2
Szín	fehér
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méreték

Szélesség	6,2 mm
Hossz	42,5 mm
NS 35/7,5 magasság	47 mm
NS 35/15 magasság	54,5 mm
NS 32 magasság	52 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	41 A (6 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átváltási szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
I _N névleges áram	32 A
U _N névleges feszültség	800 V
Nyitott oldalfal	ja

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	24
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	12
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	2,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,2 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	1,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,2 mm ²

2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	1,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	2,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,25 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet tömör behelyezhető áthidalóval max.	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet rugalmas behelyezhető áthidalóval max.	4 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Idomszer	A4
Csavarmenet	M3
Meghúzási forgatónyomaték min	0,6 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,8 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, DNV, GL, RS, IECCEB Scheme

Ex tanúsítások:

ATEX, FM approved, IECEx, UL Recognized, GL

Igényelt tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Fedél		
3003020	D-UK 4/10	Lezárófedél, Hossz: 42,5 mm, Szélesség: 1,8 mm, Magasság: 35,9 mm, Szín: szürke

Jelölés		
1007222	SBS 6:UNBEDRUCKT	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6 x 6,1 mm
0818085	UC-TM 6	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
0824589	UC-TM 6 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
0828736	UCT-TM 6	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
0829602	UCT-TM 6 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
1004115	WS 3- 6	figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, 3 kapocsra, 6 mm-es raszter
1004209	WS 4- 6	figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, 4 kapocsra, 6 mm-es raszter
1004403	WS 5- 6	figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, 5 kapocsra, 6 mm-es raszter
0824992	ZB 6 CUS	Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm

dugasz/adapter		
0309523	KSS 3- 6	Rövidzárdugasz, Pólusszám: 3, Szín: fekete
0301547	KSS 6	Rövidzárdugasz, Pólusszám: 2, Szín: fekete
0201731	MPS-IH BK	Szigetelő hüvely, Szín: fekete
0201689	MPS-IH BU	Szigetelő hüvely, Szín: kék
0201702	MPS-IH GN	Szigetelő hüvely, Szín: zöld
0201728	MPS-IH GY	Szigetelő hüvely, Szín: szürke
0201676	MPS-IH RD	Szigetelő hüvely, Szín: vörös

0201663	MPS-IH WH	Szigetelő hüvely, Szín: fehér
0201692	MPS-IH YE	Szigetelő hüvely, Szín: sárga
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz
3001132	PS-UK 2,5 B/E	vizsgálódugasz, Szín: vörös
3001239	PS-UK 2,5 B/Z-6	vizsgálódugasz, Szín: vörös
0601292	PSB 3/10/4	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: ezüstsínű
0201304	PSBJ 3/13/4	Vizsgálódugasz-aljzat, Szín: ezüstsínű
0201647	RPS	Szűkítődugasz, Szín: szürke

szerelés

3003224	ATP-UK	Csoportelválasztó lemez, Hossz: 56 mm, Szélesség: 1,5 mm, Magasság: 45,7 mm, Szín: szürke
3022218	CLIPFIX 35	gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
3022276	CLIPFIX 35-5	Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsikkel felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocssor-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke
0800886	E/NS 35 N	végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
1201442	E/UK	Végtartó kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez
1201413	E/UK 1	végtartó, kétszintes és háromszintes kapcsok végső beültetéséhez, szélessége: 10 mm, színe: szürke
1024014	EA 5	egyedi fedelek, színe: átlátszó
1024085	EA 5-WS	egyedi lefedés, egy-egy kapocs takarására, nyomtatott fekete felirattal (nyílazott villám), bepattintható, színe: átlátszó/sárga
0201595	FB-150 METER	keresztösszekötő sín, azonos be- és kimenetek fix átkötéséhez, anyaga: Cu, nikkelezett, 1 m hosszú
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforált, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
0204110	STL 10N/5N	Lépcsős összekötő, Pólusszám: 2, Szín: alumínium
0204107	STL 35/ 5	Lépcsős összekötő, Pólusszám: 2, Szín: fehér alumínium
1302215	TS-K	Elválasztó tárcsa, Hossz: 22 mm, Magasság: 22 mm, Szín: szürke
2303608	ZSR	Közdarab, fémből, FB-150 leágazásokhoz, csavarral és rögzítő alátéttel
0200017	ZSR-EX	Közdarab, fémből, FB-150 leágazásokhoz, csavarral és rögzítő alátéttel

átkötések

0201155	EB 2- 6	Behelyezhető híd, Pólusszám: 2, Szín: szürke
0201142	EB 3- 6	Behelyezhető híd, Pólusszám: 3, Szín: szürke
0201139	EB 10- 6	Behelyezhető híd, Pólusszám: 10, Szín: szürke
0201184	FB 10- 6	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: ezüstszínű
0201281	FB 10- 6-EX	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: ezüstszínű
0203438	FBI 2- 6	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 2, Szín: ezüstszínű

0203250	FBI 10- 6	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: ezüstszínű
0201867	FBI 20- 6	Fix átkötőhíd, Pólusszám: 20, Szín: ezüstszínű
1302338	IS-K 4	Áthidaló szigetelőbak, Szín: szürke
0301505	ISSBI 10- 6	Átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: ezüstszínű
0201485	KB- 6-EX	Láncolt átkötőhíd, Szín: ezüstszínű
0202280	LB 10-6 BU	Átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: kék
0202358	LB 10-6 GY	Átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: szürke
0202293	LB 10-6 RD	Átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: vörös
0202303	LB 100-6 BU	Átkötőhíd, Pólusszám: 100, Szín: kék
0202345	LB 100-6 GY	Átkötőhíd, Pólusszám: 100, Szín: szürke
0202316	LB 100-6 RD	Átkötőhíd, Pólusszám: 100, Szín: vörös
2303239	USBR 2-7	Kapcsolóhíd, Pólusszám: 2, Szín: ezüstszínű
2305538	USBRJ 2-7	Kapcsolóhíd, Szín: ezüstszínű

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;