


# STTB 2,5/2P-PV BU

Rendelési szám: 3040685



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3040685>

Kétemeletes kapocs, Keresztmetszet: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>,  
AWG: 28 - 12, Csatlakozástechnika: Rugós / dugaszolható  
csatlakozás, Szélesség: 5,2 mm, Szín: kék, Szerelési mód: NS  
35/15, NS 35/7,5

## Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 017918 832544        |
| Csomag                    | 50                     |
| Vámtarifa                 | 85369010               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 381 (CAT-3-2013) |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online  
katalógusból származnak.  
Teljeskörű információkat  
és adatokat a felhasználói  
dokumentációknál találhat: [http://  
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).  
Az internetes letöltésekhez először el  
kell fogadni az általános szerződési  
feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Emeletek száma                      | 2   |
| Csatlakozások száma                 | 4   |
| Szín                                | kék |
| Szigetelőanyag                      | PA  |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0  |

#### Méreték

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szélesség          | 5,2 mm  |
| Hossz              | 71,5 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 47,5 mm |
| NS 35/15 magasság  | 55 mm   |

#### Műszaki adatok

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV      |
| Szennyeződési fok              | 3         |
| Tűlfeszültség kategória        | III       |
| Szigetelőanyag csoport         | I         |
| Szabvány szerinti csatlakozás  | IEC 61984 |
| $I_N$ névleges áram            | 22 A      |
| $U_N$ névleges feszültség      | 500 V     |
| Nyitott oldalfal               | ja        |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                             | 0,08 mm <sup>2</sup>             |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                             | 4 mm <sup>2</sup>                |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                         | 0,08 mm <sup>2</sup>             |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                         | 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                         | 28                               |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                         | 12                               |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min    | 0,14 mm <sup>2</sup>             |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max    | 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min        | 0,14 mm <sup>2</sup>             |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max        | 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 0,5 mm <sup>2</sup>              |
| Csatlakozási mód                                                             | Rugós / dugaszolható csatlakozás |
| Csupaszolási hossz                                                           | 10 mm                            |
| Idomszer                                                                     | A3                               |

## Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, BV, DNV, GL, LR, IECCEB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék         | Típus leírás   | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fedél</b>   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3040096        | D-STTB 2,5/ 2P | Lezárófedél, Hossz: 71,5 mm, Szélesség: 2,2 mm, Magasság: 47,5 mm, Szín: szürke                                                                                                                                                                                       |
| <b>Jelölés</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3040588        | PC             | Kódoló csillag, Hossz: 3 mm, Szélesség: 3 mm, Magasság: 6 mm, Szín: vörös                                                                                                                                                                                             |
| 0818153        | UC-TMF 5       | Jelölő kapcsolókhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolószélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm                     |
| 0824638        | UC-TMF 5 CUS   | Jelölő kapcsolókhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolószélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm                                                   |
| 0828744        | UCT-TMF 5      | Jelölő kapcsolókhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolószélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm |
| 0829658        | UCT-TMF 5 CUS  | Jelölő kapcsolókhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolószélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm                                                   |
| 0825025        | ZBF 5 CUS      | Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolószélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm                                                    |

|         |                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### dugasz/adapter

|         |             |                                          |
|---------|-------------|------------------------------------------|
| 3002843 | ISH 2,5/0,2 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fehér  |
| 3002856 | ISH 2,5/0,5 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: szürke |
| 3002869 | ISH 2,5/1,0 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fekete |
| 3032871 | PAI-4-N GY  | Vizsgálóadapter, Szín: szürke            |

#### szerelés

|         |                             |                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3030747 | ATP-STTB 4                  | Csoportelválasztó lemez, Hossz: 88,7 mm, Szélesség: 2 mm, Magasság: 53 mm, Szín: szürke                                          |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű                                   |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez                                                                                          |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                            |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                           |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                         |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                         |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                            |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                    |

#### szerszámok

|         |               |                                                                                                                                             |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Általános

|         |                |                                                                                                                |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3039900 | ST-IL          | Kezelést ismertető matrica az ST kapocshoz                                                                     |
| 3061169 | STTB 2,5/2P-F  | Csavaros perem, COMBI dugaszok összecsavározásához, a megfelelő COMBI kapcsokkal azonos kontúrral és osztással |
| 3061428 | STTB 2,5/2P-FS | Rögzítőperem, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 40 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15             |

#### átkötések

|         |             |                                               |
|---------|-------------|-----------------------------------------------|
| 3030161 | FBS 2-5     | Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös   |
| 3036877 | FBS 2-5 BU  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: kék     |
| 3038969 | FBS 2-5 GY  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: szürke  |
| 3030174 | FBS 3-5     | Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös   |
| 3036880 | FBS 3-5 BU  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: kék     |
| 3038972 | FBS 3-5 GY  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: szürke  |
| 3030187 | FBS 4-5     | Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös   |
| 3036893 | FBS 4-5 BU  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: kék     |
| 3038985 | FBS 4-5 GY  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: szürke  |
| 3030190 | FBS 5-5     | Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös   |
| 3036903 | FBS 5-5 BU  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: kék     |
| 3038998 | FBS 5-5 GY  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: szürke  |
| 3030213 | FBS 10-5    | Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös  |
| 3036916 | FBS 10-5 BU | Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: kék    |
| 3039007 | FBS 10-5 GY | Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: szürke |
| 3030226 | FBS 20-5    | Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: vörös  |
| 3036929 | FBS 20-5 BU | Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: kék    |
| 3038671 | FBS 20-5 GY | Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: szürke |
| 3038930 | FBS 50-5    | Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: vörös  |
| 3032114 | FBS 50-5 BU | Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: kék    |
| 3032127 | FBS 50-5 GY | Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: szürke |

#### További termékek

| Termék                | Típus leírás   | Leírás                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dugasz/adapter</b> |                |                                                                                                                                                                                              |
| 3040258               | SP 2,5/ 1      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040698               | SP 2,5/ 1 BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3040708               | SP 2,5/ 1 GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3040261               | SP 2,5/ 2      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |

|         |                  |                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040274 | SP 2,5/ 3        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040287 | SP 2,5/ 4        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040290 | SP 2,5/ 5        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke      |
| 3040300 | SP 2,5/ 6        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040313 | SP 2,5/ 7        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040326 | SP 2,5/ 8        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040339 | SP 2,5/ 9        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040342 | SP 2,5/10        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040355 | SP 2,5/11        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040368 | SP 2,5/12        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040371 | SP 2,5/13        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040384 | SP 2,5/14        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040397 | SP 2,5/15        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210619 | SP-H 2,5/ 1      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210761 | SP-H 2,5/ 1 BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3210774 | SP-H 2,5/ 1 GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |

|         |                    |                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3210787 | SP-H 2,5/ 1-L      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210790 | SP-H 2,5/ 1-L BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3210800 | SP-H 2,5/ 1-L GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3210813 | SP-H 2,5/ 1-M      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210826 | SP-H 2,5/ 1-M BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3210839 | SP-H 2,5/ 1-M GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3210842 | SP-H 2,5/ 1-R      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210855 | SP-H 2,5/ 1-R BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3210868 | SP-H 2,5/ 1-R GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3210622 | SP-H 2,5/ 2        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210635 | SP-H 2,5/ 3        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210648 | SP-H 2,5/ 4        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210651 | SP-H 2,5/ 5        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke      |
| 3210664 | SP-H 2,5/ 6        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210677 | SP-H 2,5/ 7        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210680 | SP-H 2,5/ 8        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |

|         |                 |                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3210693 | SP-H 2,5/ 9     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210703 | SP-H 2,5/10     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210716 | SP-H 2,5/11     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3210729 | SP-H 2,5/12     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3210732 | SP-H 2,5/13     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3210745 | SP-H 2,5/14     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3210758 | SP-H 2,5/15     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040106 | SPB 2,5/ 1      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040724 | SPB 2,5/ 1 BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3040711 | SPB 2,5/ 1 GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3040119 | SPB 2,5/ 2      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040122 | SPB 2,5/ 3      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040135 | SPB 2,5/ 4      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040143 | SPB 2,5/ 5      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke      |
| 3040151 | SPB 2,5/ 6      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040164 | SPB 2,5/ 7      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |

|         |                  |                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040177 | SPB 2,5/ 8       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040180 | SPB 2,5/ 9       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040193 | SPB 2,5/10       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040203 | SPB 2,5/11       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040216 | SPB 2,5/12       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040229 | SPB 2,5/13       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040232 | SPB 2,5/14       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040245 | SPB 2,5/15       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040407 | SPDB 2,5/ 1      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040737 | SPDB 2,5/ 1 BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3040740 | SPDB 2,5/ 1 GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3040410 | SPDB 2,5/ 2      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040423 | SPDB 2,5/ 3      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040436 | SPDB 2,5/ 4      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040449 | SPDB 2,5/ 5      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke      |
| 3040452 | SPDB 2,5/ 6      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |


|         |                   |                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040465 | SPDB 2,5/ 7       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040478 | SPDB 2,5/ 8       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040481 | SPDB 2,5/ 9       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040494 | SPDB 2,5/10       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040504 | SPDB 2,5/11       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040517 | SPDB 2,5/12       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040520 | SPDB 2,5/13       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040533 | SPDB 2,5/14       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040546 | SPDB 2,5/15       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3041710 | SPV 2,5/ 1        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |
| 3061017 | SPV 2,5/ 1 BU     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék        |
| 3061020 | SPV 2,5/ 1 GNYE   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3041024 | SPV 2,5/ 1-L      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |
| 3041037 | SPV 2,5/ 1-L BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék        |
| 3041040 | SPV 2,5/ 1-L GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3041053 | SPV 2,5/ 1-M      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |

|         |                   |                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3041066 | SPV 2,5/ 1-M BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék        |
| 3041079 | SPV 2,5/ 1-M GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3041082 | SPV 2,5/ 1-R      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |
| 3041095 | SPV 2,5/ 1-R BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék        |
| 3041105 | SPV 2,5/ 1-R GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3041723 | SPV 2,5/ 2        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041736 | SPV 2,5/ 3        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041749 | SPV 2,5/ 4        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041752 | SPV 2,5/ 5        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke      |
| 3041765 | SPV 2,5/ 6        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041778 | SPV 2,5/ 7        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041781 | SPV 2,5/ 8        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041794 | SPV 2,5/ 9        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041804 | SPV 2,5/10        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |
| 3041817 | SPV 2,5/11        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke   |
| 3041820 | SPV 2,5/12        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke   |


|         |            |                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3041833 | SPV 2,5/13 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke |
| 3041846 | SPV 2,5/14 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke |
| 3041859 | SPV 2,5/15 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke   |

## Rajzok

### Méretrajz



### Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;