

SP 2,5/10

Rendelési szám: 3040342

Az ábrán egy 6 pólusú változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3040342>

Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10,
Keresztmetszet: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm,
Magasság: 39 mm, Szín: szürke

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 832872
Csomag	25
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 416 (CAT-3-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek

Szélesség	52 mm
Hossz	15,8 mm
Magasság	39 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	24 A (2,5 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átültési szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 61984
I _N névleges áram	24 A
U _N névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalfal	nein
Pólusszám	10

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,08 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	28
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,08 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	28
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	2,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	0,5 mm ²
Csatlakozási mód	Rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	10 mm
Idomszer	A3

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, BV, DNV, GL, LR, RS, IECCEB CB
Scheme

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
3002843	ISH 2,5/0,2	Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fehér
3002856	ISH 2,5/0,5	Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: szürke
3002869	ISH 2,5/1,0	Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fekete
szerelés		
3040559	PR	Rögzítő, Pólusszám: 1, Szín: narancssárga
3040630	PR/2	Rögzítő, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga
3040614	PRZ	Rögzítő, Szélesség: 5,2 mm, Hossz: 3 mm, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga
3040591	PSH 3- 6	Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete
3040601	PSH 5-10	Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete
3040627	PZ/2	Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 2, Szín: fekete
3040643	PZ/4	Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 4, Szín: fekete

Rajzok

Diagram



Az ábrán az SP 2,5 dugasszal rendelkező ST 2,5... kapocs Derating-görbéje látható

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;