

## SP 2,5/12

Rendelési szám: 3040368

Az ábrán egy 6 pólusú változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3040368>

Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12,  
Keresztmetszet: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4  
mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke

### Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 017918 832896        |
| Csomag                    | 10                     |
| Vámtarifa                 | 85366990               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 416 (CAT-3-2013) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méretek

|           |         |
|-----------|---------|
| Szélesség | 62,4 mm |
| Hossz     | 15,8 mm |
| Magasság  | 39 mm   |

#### Műszaki adatok

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram              | 24 A (2,5 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Méretezési átültési szilárdság     | 6 kV                                                          |
| Szennyeződési fok                  | 3                                                             |
| Tűlfeszültség kategória            | III                                                           |
| Szigetelőanyag csoport             | I                                                             |
| Szabvány szerinti csatlakozás      | IEC 61984                                                     |
| I <sub>N</sub> névleges áram       | 24 A                                                          |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség | 500 V                                                         |
| Nyitott oldalfal                   | nein                                                          |
| Pólusszám                          | 12                                                            |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                             | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                         | 28                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                         | 12                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                         | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                         | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.                                      | 28                   |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.                                    | 14                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min    | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max    | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min        | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max        | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Csatlakozási mód                                                             | Rugós csatlakozás    |
| Csupaszolási hossz                                                           | 10 mm                |
| Idomszer                                                                     | A3                   |

## Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, BV, DNV, GL, LR, RS, IECCEB CB  
Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|--------|--------------|--------|
|--------|--------------|--------|

### dugasz/adapter

|         |             |                                          |
|---------|-------------|------------------------------------------|
| 3002843 | ISH 2,5/0,2 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fehér  |
| 3002856 | ISH 2,5/0,5 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: szürke |
| 3002869 | ISH 2,5/1,0 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fekete |

### szerelés

|         |          |                                                                           |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3040559 | PR       | Rögzítő, Pólusszám: 1, Szín: narancssárga                                 |
| 3040630 | PR/2     | Rögzítő, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga                                 |
| 3040614 | PRZ      | Rögzítő, Szélesség: 5,2 mm, Hossz: 3 mm, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga |
| 3040591 | PSH 3- 6 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete                             |
| 3040601 | PSH 5-10 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete                             |
| 3040627 | PZ/2     | Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 2, Szín: fekete                          |
| 3040643 | PZ/4     | Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 4, Szín: fekete                          |

## Rajzok

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;