


## SC 2,5/ 1-L


Rendelési szám: 3042188

Az ábrán az SC 2,5-RZ/1-L változat látható, szürke, kék és zöld-sárga kivitelben

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042188>

Átalakító, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1,  
Keresztmetszet: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm,  
Magasság: 21,8 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: szerelőlapon

### Kereskedelmi adat

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EAN                       | <br>4 017918 922566 |
| Csomag                    | 50   |
| Vámtarifa                 | 85366990   |
| Katalógusoldal információ | Oldal 399 (CAT-3-2013)   |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méretek

|           |         |
|-----------|---------|
| Szélesség | 5,2 mm  |
| Hossz     | 37,2 mm |
| Magasság  | 21,8 mm |

#### Műszaki adatok

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Maximális terhelőáram              | 24 A (2,5 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Méretezési átültési szilárdság     | 6 kV  |
| Szennyeződési fok                  | 3   |
| Tűlfeszültség kategória            | III   |
| Szigetelőanyag csoport             | I   |
| Szabvány szerinti csatlakozás      | IEC 61984   |
| I <sub>N</sub> névleges áram       | 24 A  |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség | 500 V   |
| Nyitott oldalfal                   | ja  |
| Pólusszám                          | 1   |

#### Csatlakozási adatok

|  |                      |
|--|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min   | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Tömör vezeték keresztmetszet max   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min   | 28                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max   | 12                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min   | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max   | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.                                      | 28                   |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.                                    | 14                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min    | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max    | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min        | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max        | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Csatlakozási mód   | Rugós csatlakozás    |
| Csupaszolási hossz   | 10 mm                |
| Idomszer   | A3                   |

## Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, BV, DNV, GL, LR

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék         | Típus leírás  | Leírás   |
|----------------|---------------|--|
| <b>Fedél</b>   |               |  |
| 3042243        | D-SC 2,5      | Lezárófedél, Hossz: 43,5 mm, Szélesség: 2,2 mm, Szín: szürke   |
| <b>Jelölés</b> |               |  |
| 1051993        | B-STIFT       | jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm  |
| 0818153        | UC-TMF 5      | Jelölő kapsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapacsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm                     |
| 0824638        | UC-TMF 5 CUS  | Jelölő kapsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapacsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm   |
| 0828744        | UCT-TMF 5     | Jelölő kapsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapacsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm |
| 0829658        | UCT-TMF 5 CUS | Jelölő kapsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapacsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm   |
| 3030941        | WST 2,5       | figyelmeztető fedél, 5-pólusú, kapacsszélesség 5,2 mm  |
| 0811228        | X-PEN 0,35    | Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm  |

|         |                  |  |
|---------|------------------|--|
| 0825025 | ZBF 5 CUS        | Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm |
| 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm  |

#### dugasz/adapter

|         |             |  |
|---------|-------------|--|
| 3002843 | ISH 2,5/0,2 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fehér  |
| 3002856 | ISH 2,5/0,5 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: szürke |
| 3002869 | ISH 2,5/1,0 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fekete |
| 0201731 | MPS-IH BK   | Szigetelő hüvely, Szín: fekete           |
| 0201689 | MPS-IH BU   | Szigetelő hüvely, Szín: kék              |
| 0201702 | MPS-IH GN   | Szigetelő hüvely, Szín: zöld             |
| 0201728 | MPS-IH GY   | Szigetelő hüvely, Szín: szürke           |
| 0201676 | MPS-IH RD   | Szigetelő hüvely, Szín: vörös            |
| 0201663 | MPS-IH WH   | Szigetelő hüvely, Szín: fehér            |
| 0201692 | MPS-IH YE   | Szigetelő hüvely, Szín: sárga            |
| 0201744 | MPS-MT      | vizsgálódugasz                           |

#### szerelés

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| 3040562 | PDZ/2 | Húzó tehermentesítés, Hossz: 3 mm, Szélesség: 9,6 mm, Magasság: 23 mm, Pólusszám: 2, Szín: fekete  |
| 3040575 | PDZ/4 | Húzó tehermentesítés, Hossz: 3 mm, Szélesség: 19,9 mm, Magasság: 23 mm, Pólusszám: 4, Szín: fekete |

#### szerszámok

|         |               |   |
|---------|---------------|---|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
|---------|---------------|---|

#### További termékek

| Termék                | Típus leírás | Leírás   |
|-----------------------|--------------|--|
| <b>dugasz/adapter</b> |              |  |
| 3040258               | SP 2,5/ 1    | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke |

|         |                |  |
|---------|----------------|--|
| 3040698 | SP 2,5/ 1 BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3040708 | SP 2,5/ 1 GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3040261 | SP 2,5/ 2      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040274 | SP 2,5/ 3      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040287 | SP 2,5/ 4      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040290 | SP 2,5/ 5      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke      |
| 3040300 | SP 2,5/ 6      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040313 | SP 2,5/ 7      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040326 | SP 2,5/ 8      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040339 | SP 2,5/ 9      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040342 | SP 2,5/10      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040355 | SP 2,5/11      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040368 | SP 2,5/12      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040371 | SP 2,5/13      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040384 | SP 2,5/14      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040397 | SP 2,5/15      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |

|         |                    |  |
|---------|--------------------|--|
| 3210619 | SP-H 2,5/ 1        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210761 | SP-H 2,5/ 1 BU     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3210774 | SP-H 2,5/ 1 GNYE   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3210787 | SP-H 2,5/ 1-L      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210790 | SP-H 2,5/ 1-L BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3210800 | SP-H 2,5/ 1-L GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3210813 | SP-H 2,5/ 1-M      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210826 | SP-H 2,5/ 1-M BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3210839 | SP-H 2,5/ 1-M GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3210842 | SP-H 2,5/ 1-R      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210855 | SP-H 2,5/ 1-R BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3210868 | SP-H 2,5/ 1-R GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3210622 | SP-H 2,5/ 2        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210635 | SP-H 2,5/ 3        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210648 | SP-H 2,5/ 4        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210651 | SP-H 2,5/ 5        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke      |

|         |                 |  |
|---------|-----------------|--|
| 3210664 | SP-H 2,5/ 6     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210677 | SP-H 2,5/ 7     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210680 | SP-H 2,5/ 8     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210693 | SP-H 2,5/ 9     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210703 | SP-H 2,5/10     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210716 | SP-H 2,5/11     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3210729 | SP-H 2,5/12     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3210732 | SP-H 2,5/13     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3210745 | SP-H 2,5/14     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3210758 | SP-H 2,5/15     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040106 | SPB 2,5/ 1      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040724 | SPB 2,5/ 1 BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3040711 | SPB 2,5/ 1 GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3040119 | SPB 2,5/ 2      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040122 | SPB 2,5/ 3      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040135 | SPB 2,5/ 4      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |

|         |                  |  |
|---------|------------------|--|
| 3040143 | SPB 2,5/ 5       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke      |
| 3040151 | SPB 2,5/ 6       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040164 | SPB 2,5/ 7       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040177 | SPB 2,5/ 8       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040180 | SPB 2,5/ 9       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040193 | SPB 2,5/10       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040203 | SPB 2,5/11       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040216 | SPB 2,5/12       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040229 | SPB 2,5/13       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040232 | SPB 2,5/14       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040245 | SPB 2,5/15       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040407 | SPDB 2,5/ 1      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040737 | SPDB 2,5/ 1 BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3040740 | SPDB 2,5/ 1 GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3040410 | SPDB 2,5/ 2      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040423 | SPDB 2,5/ 3      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |



|         |                 |  |
|---------|-----------------|--|
| 3040436 | SPDB 2,5/ 4     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040449 | SPDB 2,5/ 5     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke      |
| 3040452 | SPDB 2,5/ 6     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040465 | SPDB 2,5/ 7     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040478 | SPDB 2,5/ 8     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040481 | SPDB 2,5/ 9     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040494 | SPDB 2,5/10     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040504 | SPDB 2,5/11     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040517 | SPDB 2,5/12     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040520 | SPDB 2,5/13     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040533 | SPDB 2,5/14     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040546 | SPDB 2,5/15     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3041710 | SPV 2,5/ 1      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |
| 3061017 | SPV 2,5/ 1 BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék        |
| 3061020 | SPV 2,5/ 1 GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3041024 | SPV 2,5/ 1-L    | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |

|         |                   |  |
|---------|-------------------|--|
| 3041037 | SPV 2,5/ 1-L BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék        |
| 3041040 | SPV 2,5/ 1-L GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3041053 | SPV 2,5/ 1-M      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |
| 3041066 | SPV 2,5/ 1-M BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék        |
| 3041079 | SPV 2,5/ 1-M GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3041082 | SPV 2,5/ 1-R      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |
| 3041095 | SPV 2,5/ 1-R BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék        |
| 3041105 | SPV 2,5/ 1-R GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3041723 | SPV 2,5/ 2        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041736 | SPV 2,5/ 3        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041749 | SPV 2,5/ 4        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041752 | SPV 2,5/ 5        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke      |
| 3041765 | SPV 2,5/ 6        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041778 | SPV 2,5/ 7        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041781 | SPV 2,5/ 8        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041794 | SPV 2,5/ 9        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| 3041804 | SPV 2,5/10 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke   |
| 3041817 | SPV 2,5/11 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke |
| 3041820 | SPV 2,5/12 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke |
| 3041833 | SPV 2,5/13 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke |
| 3041846 | SPV 2,5/14 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke |
| 3041859 | SPV 2,5/15 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke   |

## Rajzok

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;