

## SC 2,5/14

Rendelési szám: 3041435

Az ábrán egy 6 pólusú változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3041435>

Átalakító, Csatlakozási mód: Dugaszolt csatlakozó, Pólusszám: 14,  
Keresztmetszet: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8  
mm, Magasság: 18,8 mm, Szín: szürke

### Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 017918 922719        |
| Csomag                    | 10                     |
| Vámtarifa                 | 85366990               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 398 (CAT-3-2013) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méretek

|           |         |
|-----------|---------|
| Szélesség | 72,8 mm |
| Hossz     | 37,2 mm |
| Magasság  | 18,8 mm |

#### Műszaki adatok

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram              | 24 A (2,5 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Méretezési átültési szilárdság     | 6 kV                                                          |
| Szennyeződési fok                  | 3                                                             |
| Tűlfeszültség kategória            | III                                                           |
| Szigetelőanyag csoport             | I                                                             |
| Szabvány szerinti csatlakozás      | IEC 61984                                                     |
| I <sub>N</sub> névleges áram       | 24 A                                                          |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség | 500 V                                                         |
| Nyitott oldalfal                   | ja                                                            |
| Pólusszám                          | 14                                                            |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                             | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                         | 28                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                         | 12                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                         | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                         | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.                                      | 28                   |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.                                    | 14                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min    | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max    | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min        | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max        | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Csatlakozási mód                                                             | Dugaszolt csatlakozó |
| Csupaszolási hossz                                                           | 10 mm                |
| Idomszer                                                                     | A3                   |

## Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, BV, DNV, GL, LR, RS

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék         | Típus leírás  | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fedél</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3042243        | D-SC 2,5      | Lezárófedél, Hossz: 43,5 mm, Szélesség: 2,2 mm, Szín: szürke                                                                                                                                                                                                      |
| 3036725        | DP PS-5       | Távtartó lap, Szín: vörös                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Jelölés</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1051993        | B-STIFT       | jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm                                                                                                                                                 |
| 0818153        | UC-TMF 5      | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm                     |
| 0824638        | UC-TMF 5 CUS  | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm                                                   |
| 0828744        | UCT-TMF 5     | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm |
| 0829658        | UCT-TMF 5 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm                                                   |
| 0811228        | X-PEN 0,35    | Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm                                                                                                                                   |

|         |                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0825025 | ZBF 5 CUS        | Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm |
| 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm  |

#### dugasz/adapter

|         |               |                                          |
|---------|---------------|------------------------------------------|
| 3002843 | ISH 2,5/0,2   | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fehér  |
| 3002856 | ISH 2,5/0,5   | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: szürke |
| 3002869 | ISH 2,5/1,0   | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fekete |
| 0201731 | MPS-IH BK     | Szigetelő hüvely, Szín: fekete           |
| 0201689 | MPS-IH BU     | Szigetelő hüvely, Szín: kék              |
| 0201702 | MPS-IH GN     | Szigetelő hüvely, Szín: zöld             |
| 0201728 | MPS-IH GY     | Szigetelő hüvely, Szín: szürke           |
| 0201676 | MPS-IH RD     | Szigetelő hüvely, Szín: vörös            |
| 0201663 | MPS-IH WH     | Szigetelő hüvely, Szín: fehér            |
| 0201692 | MPS-IH YE     | Szigetelő hüvely, Szín: sárga            |
| 0201744 | MPS-MT        | vizsgálódugasz                           |
| 3030983 | PS-5          | Vizsgálóadapter, Szín: vörös             |
| 3038723 | PS-5/2,3MM RD | vizsgálódugasz, Szín: vörös              |

#### szerelés

|         |       |                                                                                                    |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040562 | PDZ/2 | Húzó tehermentesítés, Hossz: 3 mm, Szélesség: 9,6 mm, Magasság: 23 mm, Pólusszám: 2, Szín: fekete  |
| 3040575 | PDZ/4 | Húzó tehermentesítés, Hossz: 3 mm, Szélesség: 19,9 mm, Magasság: 23 mm, Pólusszám: 4, Szín: fekete |

#### További termékek

| Termék                | Típus leírás | Leírás                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dugasz/adapter</b> |              |                                                                                                                                                                                          |
| 3040258               | SP 2,5/ 1    | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke |
| 3040698               | SP 2,5/ 1 BU | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék    |

|         |                |                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040708 | SP 2,5/ 1 GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3040261 | SP 2,5/ 2      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040274 | SP 2,5/ 3      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040287 | SP 2,5/ 4      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040290 | SP 2,5/ 5      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke      |
| 3040300 | SP 2,5/ 6      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040313 | SP 2,5/ 7      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040326 | SP 2,5/ 8      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040339 | SP 2,5/ 9      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040342 | SP 2,5/10      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040355 | SP 2,5/11      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040368 | SP 2,5/12      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040371 | SP 2,5/13      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040384 | SP 2,5/14      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040397 | SP 2,5/15      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210619 | SP-H 2,5/ 1    | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |

|         |                    |                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3210761 | SP-H 2,5/ 1 BU     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3210774 | SP-H 2,5/ 1 GNYE   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3210787 | SP-H 2,5/ 1-L      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210790 | SP-H 2,5/ 1-L BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3210800 | SP-H 2,5/ 1-L GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3210813 | SP-H 2,5/ 1-M      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210826 | SP-H 2,5/ 1-M BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3210839 | SP-H 2,5/ 1-M GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3210842 | SP-H 2,5/ 1-R      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210855 | SP-H 2,5/ 1-R BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3210868 | SP-H 2,5/ 1-R GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3210622 | SP-H 2,5/ 2        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210635 | SP-H 2,5/ 3        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210648 | SP-H 2,5/ 4        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210651 | SP-H 2,5/ 5        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke      |
| 3210664 | SP-H 2,5/ 6        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |

|         |                 |                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3210677 | SP-H 2,5/ 7     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210680 | SP-H 2,5/ 8     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210693 | SP-H 2,5/ 9     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3210703 | SP-H 2,5/10     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3210716 | SP-H 2,5/11     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3210729 | SP-H 2,5/12     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3210732 | SP-H 2,5/13     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3210745 | SP-H 2,5/14     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3210758 | SP-H 2,5/15     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040106 | SPB 2,5/ 1      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040724 | SPB 2,5/ 1 BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3040711 | SPB 2,5/ 1 GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3040119 | SPB 2,5/ 2      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040122 | SPB 2,5/ 3      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040135 | SPB 2,5/ 4      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040143 | SPB 2,5/ 5      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke      |

|         |                  |                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040151 | SPB 2,5/ 6       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040164 | SPB 2,5/ 7       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040177 | SPB 2,5/ 8       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040180 | SPB 2,5/ 9       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040193 | SPB 2,5/10       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040203 | SPB 2,5/11       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040216 | SPB 2,5/12       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040229 | SPB 2,5/13       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040232 | SPB 2,5/14       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040245 | SPB 2,5/15       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040407 | SPDB 2,5/ 1      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040737 | SPDB 2,5/ 1 BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék        |
| 3040740 | SPDB 2,5/ 1 GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3040410 | SPDB 2,5/ 2      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040423 | SPDB 2,5/ 3      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040436 | SPDB 2,5/ 4      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |

|         |                 |                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040449 | SPDB 2,5/ 5     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke      |
| 3040452 | SPDB 2,5/ 6     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040465 | SPDB 2,5/ 7     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040478 | SPDB 2,5/ 8     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040481 | SPDB 2,5/ 9     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke    |
| 3040494 | SPDB 2,5/10     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3040504 | SPDB 2,5/11     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040517 | SPDB 2,5/12     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040520 | SPDB 2,5/13     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040533 | SPDB 2,5/14     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke   |
| 3040546 | SPDB 2,5/15     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke     |
| 3041710 | SPV 2,5/ 1      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |
| 3061017 | SPV 2,5/ 1 BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék        |
| 3061020 | SPV 2,5/ 1 GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3041024 | SPV 2,5/ 1-L    | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |
| 3041037 | SPV 2,5/ 1-L BU | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék        |

|         |                   |                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3041040 | SPV 2,5/ 1-L GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3041053 | SPV 2,5/ 1-M      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |
| 3041066 | SPV 2,5/ 1-M BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék        |
| 3041079 | SPV 2,5/ 1-M GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3041082 | SPV 2,5/ 1-R      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |
| 3041095 | SPV 2,5/ 1-R BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék        |
| 3041105 | SPV 2,5/ 1-R GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3041723 | SPV 2,5/ 2        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041736 | SPV 2,5/ 3        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041749 | SPV 2,5/ 4        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041752 | SPV 2,5/ 5        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke      |
| 3041765 | SPV 2,5/ 6        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041778 | SPV 2,5/ 7        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041781 | SPV 2,5/ 8        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041794 | SPV 2,5/ 9        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke    |
| 3041804 | SPV 2,5/10        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke     |

|         |            |                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3041817 | SPV 2,5/11 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke |
| 3041820 | SPV 2,5/12 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke |
| 3041833 | SPV 2,5/13 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke |
| 3041846 | SPV 2,5/14 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke |
| 3041859 | SPV 2,5/15 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke   |

**Rajzok**

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;