



ST 2,5-TWIN/ 1P-PE

Rendelési szám: 3042120

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042120>

Földelő sorozatkapocs, Csatlakozási mód: Rugós / dugaszolható csatlakozás, Keresztmetszet: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Szín: zöld-sárga, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 927172
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 379 (CAT-3-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	3
Szín	zöld-sárga
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méreték

Szélesség	5,2 mm
Hossz	60,5 mm
NS 35/7,5 magasság	36,5 mm
NS 35/15 magasság	44 mm

Műszaki adatok

Méretezési átültési szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 61984
Nyitott oldalfal	ja

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,08 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,08 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	28
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	2,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	0,5 mm ²
Csatlakozási mód	Rugós / dugaszolható csatlakozás
Csupaszolási hossz minimum	8 mm
Csupaszolási hossz maximum	10 mm
Idomszer	A3

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, BV, DNV, GL, LR, RS, IECCEB
Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Fedél		
3030488	D-ST 2,5-TWIN	Lezárófedél, Hossz: 60,5 mm, Szélesség: 2,2 mm, Magasság: 29 mm, Szín: szürke
3036725	DP PS-5	Távtartó lap, Szín: vörös
3036602	DS-ST 2,5	fedélszegmensek, nagy szegmens: 32,25 X 13,83 X 0,9, kis szegmens: 22,65 X 11,65 X 0,9, szín: szürke
Jelölés		
3040588	PC	Kódoló csillag, Hossz: 3 mm, Szélesség: 3 mm, Magasság: 6 mm, Szín: vörös
0818108	UC-TM 5	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 4,6 mm
0824581	UC-TM 5 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 4,6 mm
0818153	UC-TMF 5	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm
0824638	UC-TMF 5 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm

0828734	UCT-TM 5	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 10,5 mm
0829595	UCT-TM 5 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, Szövegmező mérete: 4,6 x 10,5 mm
0828744	UCT-TMF 5	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm
0829658	UCT-TMF 5 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm
3030941	WST 2,5	figyelmeztető fedél, 5-pólusú, kapocsszélesség 5,2 mm
1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 10,5 mm
0824962	ZB 5 CUS	Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 10,5 mm
0825025	ZBF 5 CUS	Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm

dugasz/adapter

3002843	ISH 2,5/0,2	Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fehér
3002856	ISH 2,5/0,5	Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: szürke
3002869	ISH 2,5/1,0	Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fekete
0201731	MPS-IH BK	Szigetelő hüvely, Szín: fekete
0201689	MPS-IH BU	Szigetelő hüvely, Szín: kék
0201702	MPS-IH GN	Szigetelő hüvely, Szín: zöld
0201728	MPS-IH GY	Szigetelő hüvely, Szín: szürke
0201676	MPS-IH RD	Szigetelő hüvely, Szín: vörös
0201663	MPS-IH WH	Szigetelő hüvely, Szín: fehér

0201692	MPS-IH YE	Szigetelő hüvely, Szín: sárga
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz
3032871	PAI-4-N GY	Vizsgálóadapter, Szín: szürke
3030983	PS-5	Vizsgálóadapter, Szín: vörös
3038723	PS-5/2,3MM RD	vizsgálódugasz, Szín: vörös

szerelés

3030789	ATP-ST-TWIN	Csoportelválasztó lemez, Hossz: 76,6 mm, Szélesség: 2 mm, Magasság: 45 mm, Szín: szürke
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

szerszámok

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	---------------	---

Általános

3209840	ST 2,5-TWIN/1P-F	Csavaros perem, COMBI dugaszok összecsavározásához, a megfelelő COMBI kapcsokkal azonos kontúrral és osztással
3061389	ST 2,5-TWIN/1P-FS	Rögzítőperem, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 35,3 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15
3039900	ST-IL	Kezelést ismertető matrica az ST kapcshoz

átkötések

3030161	FBS 2-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös
3036877	FBS 2-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: kék

3038969	FBS 2-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: szürke
3030174	FBS 3-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös
3036880	FBS 3-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: kék
3038972	FBS 3-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: szürke
3030187	FBS 4-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös
3036893	FBS 4-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: kék
3038985	FBS 4-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: szürke
3030190	FBS 5-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös
3036903	FBS 5-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: kék
3038998	FBS 5-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: szürke
3030213	FBS 10-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös
3036916	FBS 10-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: kék
3039007	FBS 10-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: szürke
3030226	FBS 20-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: vörös
3036929	FBS 20-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: kék
3038671	FBS 20-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: szürke
3038930	FBS 50-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: vörös
3032114	FBS 50-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: kék
3032127	FBS 50-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: szürke

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
3040258	SP 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040698	SP 2,5/ 1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3040708	SP 2,5/ 1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3040261	SP 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040274	SP 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke

3040287	SP 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040290	SP 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040300	SP 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040313	SP 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040326	SP 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040339	SP 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040342	SP 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040355	SP 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040368	SP 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040371	SP 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040384	SP 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040397	SP 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210619	SP-H 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210761	SP-H 2,5/ 1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3210774	SP-H 2,5/ 1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3210787	SP-H 2,5/ 1-L	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke

3210790	SP-H 2,5/ 1-L BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3210800	SP-H 2,5/ 1-L GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3210813	SP-H 2,5/ 1-M	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210826	SP-H 2,5/ 1-M BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3210839	SP-H 2,5/ 1-M GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3210842	SP-H 2,5/ 1-R	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210855	SP-H 2,5/ 1-R BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3210868	SP-H 2,5/ 1-R GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3210622	SP-H 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210635	SP-H 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210648	SP-H 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210651	SP-H 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210664	SP-H 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210677	SP-H 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210680	SP-H 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210693	SP-H 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke

3210703	SP-H 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210716	SP-H 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210729	SP-H 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210732	SP-H 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210745	SP-H 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210758	SP-H 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040106	SPB 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040724	SPB 2,5/ 1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3040711	SPB 2,5/ 1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3040119	SPB 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040122	SPB 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040135	SPB 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040143	SPB 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040151	SPB 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040164	SPB 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040177	SPB 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke

3040180	SPB 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040193	SPB 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040203	SPB 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040216	SPB 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040229	SPB 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040232	SPB 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040245	SPB 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040407	SPDB 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040737	SPDB 2,5/ 1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3040740	SPDB 2,5/ 1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3040410	SPDB 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040423	SPDB 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040436	SPDB 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040449	SPDB 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040452	SPDB 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040465	SPDB 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke


3040478	SPDB 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040481	SPDB 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040494	SPDB 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040504	SPDB 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040517	SPDB 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040520	SPDB 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040533	SPDB 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040546	SPDB 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3041710	SPV 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3061017	SPV 2,5/ 1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék
3061020	SPV 2,5/ 1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga
3041024	SPV 2,5/ 1-L	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041037	SPV 2,5/ 1-L BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék
3041040	SPV 2,5/ 1-L GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga
3041053	SPV 2,5/ 1-M	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041066	SPV 2,5/ 1-M BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék

3041079	SPV 2,5/ 1-M GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga
3041082	SPV 2,5/ 1-R	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041095	SPV 2,5/ 1-R BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék
3041105	SPV 2,5/ 1-R GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga
3041723	SPV 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041736	SPV 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041749	SPV 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041752	SPV 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041765	SPV 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041778	SPV 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041781	SPV 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041794	SPV 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041804	SPV 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041817	SPV 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041820	SPV 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041833	SPV 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke

3041846	SPV 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041859	SPV 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;