

UPBV 4/ 1-L GNYE

Rendelési szám: 3045732

Az ábrán a termék különböző változatai szerepelnek (bal, középső és jobb oldali elem) különböző színekben



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3045732>

Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1,
Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm,
Magasság: 48,5 mm, Szín: zöld-sárga

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 083157
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 411 (CAT-3-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.07.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Termék leírás

Bal dugaszelem, a csatlakozóház bal oldalán rögzítőcsap nélkül, jobb oldalon nyitva, fedél nélkül

Műszaki adatok

Méretek

Szélesség	6,2 mm
Hossz	22 mm
Magasság	48,5 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	32 A (6 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átváltási szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 61984
I _N névleges áram	32 A
U _N névleges feszültség	800 V
Pólusszám	1

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,14 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	1,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,14 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	1,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	1 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,14 mm ²

2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	1,5 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	9 mm
Idomszer	A4
Csavarmenet	M3
Meghúzási forgatónyomaték min	0,6 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,8 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Fedél		
3060432	DF-UPBV 2,5/ 4	Peremes fedél, Hossz: 45,7 mm, Szélesség: 4,5 mm, Magasság: 32 mm, Szín: szürke
3036738	DP PS-6	Távtartó lap, Szín: vörös

dugasz/adapter

0201731	MPS-IH BK	Szigetelő hüvely, Szín: fekete
0201689	MPS-IH BU	Szigetelő hüvely, Szín: kék
0201702	MPS-IH GN	Szigetelő hüvely, Szín: zöld
0201728	MPS-IH GY	Szigetelő hüvely, Szín: szürke
0201676	MPS-IH RD	Szigetelő hüvely, Szín: vörös
0201663	MPS-IH WH	Szigetelő hüvely, Szín: fehér
0201692	MPS-IH YE	Szigetelő hüvely, Szín: sárga
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz
3032871	PAI-4-N GY	Vizsgálóadapter, Szín: szürke

3030996	PS-6	Vizsgálóadapter, Szín: vörös
3038736	PS-6/2,3MM RD	vizsgálódugasz, Szín: vörös

szerelés

3040591	PSH 3- 6	Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete
3040601	PSH 5-10	Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete
3045567	UPR/ 2	Rögzítő, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga
3045570	UPRZ	Rögzítő, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga
3045554	UPZ/ 2	Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 2, Szín: fekete

szerszámok


1205053	SZS 0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, szigetelt, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6x3,5x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	-------------	---

átkötések

3030336	FBS 2-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös
3030242	FBS 3-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös
3030255	FBS 4-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös
3030349	FBS 5-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös
3030271	FBS 10-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös

Rajzok

Diagram



Az ábrán az UPVB 4 dugasszal rendelkező UT 4/ 1P... kapocs Derating-görbéje látható

Kapcsolási rajz



Sematikus rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;