


# STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24GN/O-M

Rendelési szám: 3209183

Az ábrán a piros fényjelzésű változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3209183>

Iniciátor-/aktorkapcsok, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás,  
Keresztmetszet: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm,  
Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

## Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 046356 143493        |
| Csomag                    | 50                     |
| Vámtarifa                 | 85369010               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 239 (CAT-3-2013) |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Emeletek száma                      | 3      |
| Csatlakozások száma                 | 5      |
| Szín                                | szürke |
| Szigetelőanyag                      | PA     |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0     |

#### Méretetek

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szélesség          | 5,2 mm  |
| Hossz              | 92,3 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 44,5 mm |
| NS 35/15 magasság  | 52 mm   |

#### Műszaki adatok

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Méretezési átültési szilárdság | 4 kV                          |
| Szennyeződési fok              | 3                             |
| Tűlfeszültség kategória        | III                           |
| Szigetelőanyag csoport         | I                             |
| Szabvány szerinti csatlakozás  | IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 |
| $I_N$ névleges áram            | 18 A                          |
| $U_N$ névleges feszültség      | 24 V (Fényjelzés, zöld)       |
| Nyitott oldalfal               | ja                            |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                             | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                         | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                         | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                         | 28                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                         | 12                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min    | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max    | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min        | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max        | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Csatlakozási mód                                                             | Rugós csatlakozás    |
| Csupaszolási hossz                                                           | 10 mm                |

## Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék         | Típus leírás | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fedél</b>   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3209125        | D-STIO 2,5/4 | Lezárófedél, Hossz: 90 mm, Szélesség: 2,2 mm, Szín: szürke                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Jelölés</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0818108        | UC-TM 5      | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 4,6 mm                     |
| 0824581        | UC-TM 5 CUS  | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 4,6 mm                                                   |
| 0818153        | UC-TMF 5     | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm                      |
| 0824638        | UC-TMF 5 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm                                                    |
| 0828734        | UCT-TM 5     | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 10,5 mm |
| 0829595        | UCT-TM 5 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, Szövegmező mérete: 4,6 x 10,5 mm                                                                                           |

|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0828744 | UCT-TMF 5        | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm |
| 0829658 | UCT-TMF 5 CUS    | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm                                                   |
| 1050004 | ZB 5 :UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 10,5 mm                                                       |
| 0824962 | ZB 5 CUS         | Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 10,5 mm                                                       |
| 0825025 | ZBF 5 CUS        | Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm                                                  |
| 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm                                                   |

#### **szerelés**

|         |                             |                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű                                   |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez                                                                                          |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                            |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                           |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                         |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                         |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                            |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                    |

#### **Általános**

|         |       |                                           |
|---------|-------|-------------------------------------------|
| 3039900 | ST-IL | Kezelést ismertető matrica az ST kapcshoz |
|---------|-------|-------------------------------------------|

**átkötések**

|         |             |                                               |
|---------|-------------|-----------------------------------------------|
| 3030161 | FBS 2-5     | Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös   |
| 3036877 | FBS 2-5 BU  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: kék     |
| 3038969 | FBS 2-5 GY  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: szürke  |
| 3030174 | FBS 3-5     | Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös   |
| 3036880 | FBS 3-5 BU  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: kék     |
| 3038972 | FBS 3-5 GY  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: szürke  |
| 3030187 | FBS 4-5     | Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös   |
| 3036893 | FBS 4-5 BU  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: kék     |
| 3038985 | FBS 4-5 GY  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: szürke  |
| 3030190 | FBS 5-5     | Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös   |
| 3036903 | FBS 5-5 BU  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: kék     |
| 3038998 | FBS 5-5 GY  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: szürke  |
| 3030213 | FBS 10-5    | Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös  |
| 3036916 | FBS 10-5 BU | Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: kék    |
| 3039007 | FBS 10-5 GY | Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: szürke |
| 3030226 | FBS 20-5    | Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: vörös  |
| 3036929 | FBS 20-5 BU | Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: kék    |
| 3038671 | FBS 20-5 GY | Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: szürke |
| 3038930 | FBS 50-5    | Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: vörös  |
| 3032114 | FBS 50-5 BU | Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: kék    |
| 3032127 | FBS 50-5 GY | Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: szürke |

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;