

## UT 35 IB

Rendelési szám: 3047727



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3047727>

Átkötőkapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,  
Keresztmetszet: 1,5 mm<sup>2</sup> - 50 mm<sup>2</sup>, AWG: 16 - 1/0, Szélesség: 16 mm,  
Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15



### Kereskedelmi adat

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN       | <br>4 046356 178471 |
| Csomag    | 50                                                                                                     |
| Vámtarifa | 85369010                                                                                               |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.12.13



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Emeletek száma                      | 1      |
| Csatlakozások száma                 | 2      |
| Szín                                | szürke |
| Szigetelőanyag                      | PA     |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0     |

#### Méreték

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szélesség          | 16 mm   |
| Hossz              | 60,2 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 65,7 mm |
| NS 35/15 magasság  | 73,2 mm |

#### Műszaki adatok

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram              | 150 A (50 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Méretezési átváltási szilárdság    | 8 kV                                                          |
| Szennyeződési fok                  | 3                                                             |
| Tűlfeszültség kategória            | III                                                           |
| Szigetelőanyag csoport             | I                                                             |
| Szabvány szerinti csatlakozás      | IEC 60947-7-1                                                 |
| I <sub>N</sub> névleges áram       | 125 A                                                         |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség | 1000 V                                                        |
| Nyitott oldalfal                   | nein                                                          |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                          | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                          | 50 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                      | 16                  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                      | 1/0                 |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                      | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                      | 50 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.                                   | 16                  |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.                                 | 1                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max     | 35 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min                                | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max                                | 16 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min                            | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max                            | 10 mm <sup>2</sup>  |

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max   | 16 mm <sup>2</sup>   |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Csatlakozási mód                                                               | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz                                                             | 18 mm                |
| Idomszer                                                                       | B9                   |
| Csavarmenet                                                                    | M6                   |
| Meghúzási forgatónyomaték min                                                  | 3,2 Nm               |
| Meghúzási nyomaték max.                                                        | 3,7 Nm               |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, RS

Ex tanúsítások:

ATEX, IECEx

Igényelt tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék         | Típus leírás     | Leírás                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jelölés</b> |                  |                                                                                                                                                                                                               |
| 3047387        | WS UT 35         | Figyelmeztető lap UT kapcsolatokhoz                                                                                                                                                                           |
| 0811228        | X-PEN 0,35       | Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm                                                                               |
| 0824945        | ZB 15 CUS        | Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 15,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 15,1 mm  |
| 0811972        | ZB 15:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 15,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 15,1 mm |

#### Szoftver

|         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5146040 | CLIP-PROJECT ADVANCED     | Többnyelvű szoftver a Phoenix Contact termékek kényelmes rendszertervezéséhez szabványos kalapsíneken és az emellett integrált TRABTECH-select szoftvermodullal a széleskörű túlfeszültség-védelmi koncepcióhoz.                                                                                              |
| 5146053 | CLIP-PROJECT PROFESSIONAL | Többnyelvű szoftver kapocsor tervezéséhez. Egy jelölőmodul lehetővé teszi a jelölők és címkék professzionális feliratozását kapcsok, vezetékek és kábelek, valamint készülékek jelöléséhez. A kiegészítő integrált TRABTECH-select szoftvermodul átfogó túlfeszültség-védelmi koncepciók tervezésére szolgál. |

#### dugasz/adapter

|         |             |                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3047138 | AGK 4-UT 35 | Leágazó kapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 10, Szélesség: 8,2 mm, Magasság: 34,7 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: alapelemre |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### szerelés

|         |                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3022218 | CLIPFIX 35                  | gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke                                       |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5                | Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínekhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsikkel felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocsor-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke |
| 0800886 | E/NS 35 N                   | végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke                                                                                                                                                                                 |
| 0800886 | E/NS 35 N                   | végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke                                                                                                                                                                                 |
| 1201442 | E/UK                        | Végtartó kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez                                                                                                                                                                |
| 1201413 | E/UK 1                      | végtartó, kétszintes és háromszintes kapcsok végső beültetéséhez, szélessége: 10 mm, színe: szürke                                                                                                                          |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű                                                                                                                              |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez                                                                                                                                                                                     |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                                       |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm                                                                                            |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                                      |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                    |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                    |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                                       |

|         |                             |                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                  |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP                | kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez                                                                                                          |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | kalapprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m                            |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM        | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm                 |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m                                                      |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM     | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                        |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM   | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                        |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM     | kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                           |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM   | kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                   |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM  | kalapprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m                           |
| 0706647 | TPNS-UK                     | Elválasztó lap, Hossz: 80 mm, Szélesség: 2 mm, Magasság: 70 mm, Szín: szürke                                                                    |

**Általános**

|         |                    |                                        |
|---------|--------------------|----------------------------------------|
| 3047280 | RB UT 35-ST(2,5/4) | Szűkítő híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös |
|---------|--------------------|----------------------------------------|

**átkötések**



|         |                  |                                             |
|---------|------------------|---------------------------------------------|
| 3005963 | FBS 2-16         | Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös |
| 3047277 | RB UT 35-(2,5/4) | Szűkítő híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös      |

**Rajzok**

Kapcsolási rajz



Sematikus rajz



Alumíniumvezetők csatlakoztatása. További utasítások a letöltőközpontban

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;