

PP-H 2,5/12

Rendelési szám: 3209976

Az ábrán a 6 pólusú változatok láthatók



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3209976>

Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás,
Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12,
Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 366861
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 413 (CAT-3-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.04.17



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	1
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méreték

Szélesség	62,4 mm
Hossz	15,8 mm
Magasság	39 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	24 A (2,5 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átültési szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 61984
I _N névleges áram	24 A
U _N névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalfal	nein
Pólusszám	12

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	2,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	0,5 mm ²
Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	10 mm
Idomszer	A3

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, ABS, BV, GL, LR, NK, RS

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Fedél		
3209824	DF-SP-H 2,5	Peremes fedél, Hossz: 35,8 mm, Szélesség: 4,5 mm, Magasság: 24,7 mm, Szín: szürke
3061431	DFS-SP-H 2,5	Peremes fedél, Hossz: 35,8 mm, Szélesség: 4,5 mm, Magasság: 24,7 mm, Szín: szürke
Lengő tokozat		
3209701	PH 2,5/ 3	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 3, Szín: szürke
3209743	PH 2,5/ 7	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 7, Szín: szürke
dugasz/adapter		
3002843	ISH 2,5/0,2	Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fehér
3002856	ISH 2,5/0,5	Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: szürke
3002869	ISH 2,5/1,0	Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fekete
0201731	MPS-IH BK	Szigetelő hüvely, Szín: fekete
0201689	MPS-IH BU	Szigetelő hüvely, Szín: kék
0201702	MPS-IH GN	Szigetelő hüvely, Szín: zöld
0201728	MPS-IH GY	Szigetelő hüvely, Szín: szürke
0201676	MPS-IH RD	Szigetelő hüvely, Szín: vörös
0201663	MPS-IH WH	Szigetelő hüvely, Szín: fehér
0201692	MPS-IH YE	Szigetelő hüvely, Szín: sárga
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz

szerelés

3040559	PR	Rögzítő, Pólusszám: 1, Szín: narancssárga
3040630	PR/2	Rögzítő, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga
3040614	PRZ	Rögzítő, Szélesség: 5,2 mm, Hossz: 3 mm, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga
3040591	PSH 3- 6	Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete
3040601	PSH 5-10	Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete
3040627	PZ/2	Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 2, Szín: fekete
3040643	PZ/4	Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 4, Szín: fekete

Általános

3209691	PH 2,5/ 2	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 2, Szín: szürke
3209714	PH 2,5/ 4	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 4, Szín: szürke
3209727	PH 2,5/ 5	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 26 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 5, Szín: szürke
3209730	PH 2,5/ 6	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 6, Szín: szürke
3209756	PH 2,5/ 8	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 8, Szín: szürke
3209507	PH 2,5/ 9	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 9, Szín: szürke
3209769	PH 2,5/10	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 52 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 10, Szín: szürke
3209772	PH 2,5/11	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 11, Szín: szürke
3209785	PH 2,5/12	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 12, Szín: szürke
3209798	PH 2,5/13	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 13, Szín: szürke
3209808	PH 2,5/14	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 14, Szín: szürke
3209811	PH 2,5/15	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 78 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 15, Szín: szürke

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;