

## PP-H 2,5/15

Rendelési szám: 3210004

Az ábrán a 6 pólusú változatok láthatók



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3210004>

Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás,  
Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 12,  
Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke

### Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 046356 501965        |
| Csomag                    | 10                     |
| Vámtarifa                 | 85366990               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 413 (CAT-3-2013) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.04.17



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Emeletek száma                      | 1      |
| Csatlakozások száma                 | 1      |
| Szín                                | szürke |
| Szigetelőanyag                      | PA     |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0     |

#### Méreték

|           |         |
|-----------|---------|
| Szélesség | 78 mm   |
| Hossz     | 15,8 mm |
| Magasság  | 39 mm   |

#### Műszaki adatok

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram              | 24 A (2,5 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Méretezési átültési szilárdság     | 6 kV                                                          |
| Szennyeződési fok                  | 3                                                             |
| Túlfeszültség kategória            | III                                                           |
| Szigetelőanyag csoport             | I                                                             |
| Szabvány szerinti csatlakozás      | IEC 61984                                                     |
| I <sub>N</sub> névleges áram       | 24 A                                                          |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség | 500 V                                                         |
| Nyitott oldalfal                   | nein                                                          |
| Pólusszám                          | 15                                                            |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                             | 0,14 mm <sup>2</sup>     |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                             | 4 mm <sup>2</sup>        |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                         | 26                       |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                         | 12                       |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                         | 0,14 mm <sup>2</sup>     |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                         | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.                                      | 26                       |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.                                    | 14                       |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min    | 0,14 mm <sup>2</sup>     |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max    | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min        | 0,14 mm <sup>2</sup>     |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max        | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 0,5 mm <sup>2</sup>      |
| Csatlakozási mód                                                             | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz                                                           | 10 mm                    |
| Idomszer                                                                     | A3                       |

## Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, ABS, BV, GL, LR, NK, RS

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék                | Típus leírás | Leírás                                                                                          |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fedél</b>          |              |                                                                                                 |
| 3209824               | DF-SP-H 2,5  | Peremes fedél, Hossz: 35,8 mm, Szélesség: 4,5 mm, Magasság: 24,7 mm, Szín: szürke               |
| 3061431               | DFS-SP-H 2,5 | Peremes fedél, Hossz: 35,8 mm, Szélesség: 4,5 mm, Magasság: 24,7 mm, Szín: szürke               |
| <b>Lengő tokozat</b>  |              |                                                                                                 |
| 3209701               | PH 2,5/ 3    | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 3, Szín: szürke |
| 3209743               | PH 2,5/ 7    | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 7, Szín: szürke |
| <b>dugasz/adapter</b> |              |                                                                                                 |
| 3002843               | ISH 2,5/0,2  | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fehér                                                         |
| 3002856               | ISH 2,5/0,5  | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: szürke                                                        |
| 3002869               | ISH 2,5/1,0  | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fekete                                                        |
| 0201731               | MPS-IH BK    | Szigetelő hüvely, Szín: fekete                                                                  |
| 0201689               | MPS-IH BU    | Szigetelő hüvely, Szín: kék                                                                     |
| 0201702               | MPS-IH GN    | Szigetelő hüvely, Szín: zöld                                                                    |
| 0201728               | MPS-IH GY    | Szigetelő hüvely, Szín: szürke                                                                  |
| 0201676               | MPS-IH RD    | Szigetelő hüvely, Szín: vörös                                                                   |
| 0201663               | MPS-IH WH    | Szigetelő hüvely, Szín: fehér                                                                   |
| 0201692               | MPS-IH YE    | Szigetelő hüvely, Szín: sárga                                                                   |
| 0201744               | MPS-MT       | vizsgálódugasz                                                                                  |

#### szerelés

|         |          |                                                                           |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3040559 | PR       | Rögzítő, Pólusszám: 1, Szín: narancssárga                                 |
| 3040630 | PR/2     | Rögzítő, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga                                 |
| 3040614 | PRZ      | Rögzítő, Szélesség: 5,2 mm, Hossz: 3 mm, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga |
| 3040591 | PSH 3- 6 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete                             |
| 3040601 | PSH 5-10 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete                             |
| 3040627 | PZ/2     | Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 2, Szín: fekete                          |
| 3040643 | PZ/4     | Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 4, Szín: fekete                          |

#### Általános

|         |           |                                                                                                  |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3209691 | PH 2,5/ 2 | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 2, Szín: szürke  |
| 3209714 | PH 2,5/ 4 | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 4, Szín: szürke  |
| 3209727 | PH 2,5/ 5 | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 26 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 5, Szín: szürke    |
| 3209730 | PH 2,5/ 6 | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 6, Szín: szürke  |
| 3209756 | PH 2,5/ 8 | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 8, Szín: szürke  |
| 3209507 | PH 2,5/ 9 | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 9, Szín: szürke  |
| 3209769 | PH 2,5/10 | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 52 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 10, Szín: szürke   |
| 3209772 | PH 2,5/11 | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 11, Szín: szürke |
| 3209785 | PH 2,5/12 | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 12, Szín: szürke |
| 3209798 | PH 2,5/13 | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 13, Szín: szürke |
| 3209808 | PH 2,5/14 | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 14, Szín: szürke |
| 3209811 | PH 2,5/15 | Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 78 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 15, Szín: szürke   |

#### Rajzok

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;