

PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR R44

Rendelési szám: 1770953



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1770953>

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 6 A, Névleges feszültség: 200 V, Raszterméret: 2,5 mm, Pólusszám: 2, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: SMD/THT/THR, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 90 °, Szín: fekete

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 459532
Csomag	310
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 51 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.08



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Hossz	5 mm
Raszterméret	2,5 mm
„a” méret	2,5 mm
Pólusszám	2

Csapméretek	0,3 x 0,8 mm
Csaptávolság	2,5 mm
Furatlyuk átmérője	1,2 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	PTSM 0,5/..-V-THR
Szigetelőanyag csoport	IIIa
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/3)	63 V
Méretezési feszültség (III/2)	200 V
Méretezési feszültség (II/2)	200 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	6 A
Névleges keresztmetszet	0,5 mm ²
Maximális terhelőáram	6 A
Szigetelőanyag	LCP
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	6 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	150 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	5 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	0,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	20
AWG az UL/CUL szerint min.	26
AWG az UL/CUL szerint max.	20

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1205202	SZS 0,4X2,0	Mikro csavarhúzó, hornyos, mérete: 0,4x2,0x60 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes és forgatható markolavéggel

Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria



Méretezrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;