

## SMSTBA 2,5/ 2-G

Rendelési szám: 1769803

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1769803>

Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2):  
320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Színe: zöld, Érintkező  
felülete: Cink, Szerelés: forrasztás

### Kereskedelmi adat

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 035020 |
| Csomag                    | 50                                                                                                     |
| Vámtarifa                 | 85366990                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 319 (CAT-1-2013)                                                                                 |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méreték / pólusok

|              |          |
|--------------|----------|
| Hossz        | 16,5 mm  |
| Raszterméret | 5 mm     |
| „a” méret    | 5 mm     |
| Pólusszám    | 2        |
| Csapméretek  | 1 x 1 mm |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Furatlyuk átmérője                    | 1,4 mm           |
| <b>Műszaki adatok</b>                 |                  |
| Termékcsalád                          | SMSTBA 2,5/...-G |
| Szigetelőanyag csoport                | I                |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3)     | 4 kV             |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2)     | 4 kV             |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2)      | 4 kV             |
| Méretezési feszültség (III/2)         | 320 V            |
| Méretezési feszültség (II/2)          | 400 V            |
| Szabvány szerinti csatlakozás         | EN-VDE           |
| I <sub>N</sub> névleges áram          | 12 A             |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség    | 250 V            |
| Maximális terhelőáram                 | 12 A             |
| Szigetelőanyag                        | PA               |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint   | V0               |
| Szín                                  | zöld             |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 300 V            |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram       | 15 A             |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 300 V            |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram       | 10 A             |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék                | Típus leírás          | Leírás                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jelölés</b>        |                       |                                                                                                                                                                             |
| 0804183               | SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5 mm |
| <b>dugasz/adapter</b> |                       |                                                                                                                                                                             |
| 1734401               | CR-MSTB               | Kódolóelem, a készülékház kikönnnyítésébe ill. az invertált dugaszba kell betolni, piros szigetelőanyagból                                                                  |
| <b>szerelés</b>       |                       |                                                                                                                                                                             |
| 1755477               | MSTB-BL               | Vakdugó, részképzéshez, a pólus csapjára kell felhelyezni, zöld szigetelőanyagból                                                                                           |

#### További termékek

| Termék          | Típus leírás   | Leírás                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>szerelés</b> |                |                                                                                                                                                                                        |
| 1909210         | FKCT 2,5/ 2-ST | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |


#### Általános

|         |                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1910351 | FKC 2,5/ 2-ST        | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink    |
| 1909715 | FKCVR 2,5/ 2-ST      | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink    |
| 1910034 | FKCVW 2,5/ 2-ST      | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink    |
| 1779411 | FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |
| 1754449 | MSTB 2,5/ 2-ST       | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |
| 1765771 | MSTBP 2,5/ 2-ST      | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |


|         |                  |                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1779835 | MSTBT 2,5/ 2-ST  | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |
| 1792016 | MVSTBR 2,5/ 2-ST | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |
| 1792524 | MVSTBW 2,5/ 2-ST | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |
| 1768765 | SMSTB 2,5/ 2-ST  | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |

## Rajzok

### Furatterv/forrasztópáda-geometria




### Diagram



Típus: SMSTB 2,5/...-ST(-5,08) a következővel: SMSTBA 2,5/...-G(-5,08)

## Méretrajz

---



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;