


## CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR

Rendelési szám: 1955866

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1955866>

Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: fekete, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: SMD/THT/THR, Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a furatszerelési technológiához (THT ill. THR) a "Letöltések" menüben talál

### Kereskedelmi adat

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 926625 |
| Csomag                    | 50                                                                                                     |
| Vámtarifa                 | 85366990                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 300 (CAT-1-2013)                                                                                 |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méret / pólusok

|              |          |
|--------------|----------|
| Hossz        | 8,6 mm   |
| Raszterméret | 5,08 mm  |
| „a” méret    | 10,16 mm |
| Pólusszám    | 3        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Csapméretek        | 1 x 1 mm |
| Csaptávolság       | 5,08 mm  |
| Furatlyuk átmérője | 1,6 mm   |

#### Műszaki adatok

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád                          | CCVA 2,5/...-G     |
| Szigetelőanyag csoport                | IIIa               |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3)     | 4 kV               |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2)     | 4 kV               |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2)      | 4 kV               |
| Méretezési feszültség (III/2)         | 320 V              |
| Méretezési feszültség (II/2)          | 400 V              |
| Szabvány szerinti csatlakozás         | EN-VDE             |
| I <sub>N</sub> névleges áram          | 12 A               |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség    | 250 V              |
| Maximális terhelőáram                 | 12 A (pólusonként) |
| Szigetelőanyag                        | LCP                |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint   | V0                 |
| Szín                                  | fekete             |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 250 V              |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram       | 10 A               |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 300 V              |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram       | 10 A               |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék         | Típus leírás             | Leírás                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jelölés</b> |                          |                                                                                                                                                                                |
| 1051993        | B-STIFT                  | jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm                                                              |
| 0804293        | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm |
| 0805085        | SK 5,08/3,8:SO           | Jelölőkártyák, fehér, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm                                                                                      |
| 0805412        | SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT   | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Bezeichnungsstift, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm            |

## dugasz/adapter


|         |         |                                                                                                            |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1734401 | CR-MSTB | Kódolóelem, a készülékház kikönnnyítésébe ill. az invertált dugaszba kell betolni, piros szigetelőanyagból |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Általános

|         |                |                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1954362 | CR-MSTB NAT HT | HT kódolólamella, a reflow forrasztás előtt kell a csatlakozóaljzaton lévő kikönnnyítésbe tolni, magas hőmérsékleteknek ellenálló, bézs színű szigetelőanyagból |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria



Méretrajz

---



Alulnézet szabad tér a forrasztópasztának,  
mélység 0,55 mm

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;