

PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24

Rendelési szám: 1702474

Az ábrán a 3 pólusú változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1702474>

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 6 A, Névleges feszültség: 160 V, Raszterméret: 2,5 mm, Pólusszám: 4, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: SMD/THT/THR, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: fekete

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 592314
Csomag	770
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 53 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.06.17



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Hossz	9 mm
Raszterméret	2,5 mm
„a” méret	7,5 mm
Pólusszám	4
Csaptávolság	2,5 mm


Műszaki adatok

Termékcsalád	PTSM 0,5/...-H-SMD
Szigetelőanyag csoport	IIIa
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/3)	32 V
Méretezési feszültség (III/2)	160 V
Méretezési feszültség (II/2)	160 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	6 A
Névleges keresztmetszet	0,5 mm ²
Maximális terhelőáram	6 A
Szigetelőanyag	LCP
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	6 mm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	0,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	20

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1205202	SZS 0,4X2,0	Mikro csavarhúzó, hornyos, mérete: 0,4x2,0x60 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes és forgatható markolavéggel


Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria


M méret: 12,7 mm



Diagram



Méreterajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;