

SACC-M12MS-8Q SH

Rendelési szám: 1543236



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1543236>

Busz-rendszerdugasz, Ethernet, 8-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, Késcsatlakozás, Recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, A kábel külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Ethernet

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 097390
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 237 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	1,75 A
Méretezési feszültség	30 V
Pólusszám	8
Átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C
Általános paraméterek	
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Fogantyútest anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	Neoprén
Csatlakozási mód	Késes kapocscsatlakozás
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	0,34 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	22
Azonos keresztmetszetű vezetékek csatlakozásának gyakorisága	≤ 10
Külső átmérő	4 mm ... 8 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 22
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm (M12 recés csavar)
Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Védelmi és záró elemek

1430873	PROT-M12 FS-PA-CHAIN	Zárósapka, M12-es méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékhez, üres M12-es dugaszokhoz
---------	----------------------	--

szerszámok


1205862	MICROFOX SC	Oldalvágó Cu-vezetékhez, 1,5 mm átmérőig
1208445	SACC BIT M12-D20	Dugaszbetét a szabadon konfekcionálható hosszanti rovátkás SACC M12 csatlakozók szereléséhez, kivéve a QUICKON gyorscsatlakozású M12 csatlakozókat, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1208429	TSD 04 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 0,4 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M12 csatlakozókhoz
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására
1212161	WIREFOX-D 40	Csupaszolószerszám , Ø 4,5 mm - 40-mm-es vezetékek csupaszolásához, szigetelővastagság 4,5 mm-ig, oldalra hajtható kés körkörös, hosszanti és spirális vágáshoz

Általános

1417333	VS-OE-OE-94B/...	Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG 26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (vízkek), változtatható hossz, méteráru
1417346	VS-OE-OE-94C/...	Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 energiavezető láncban alkalmazható (19 vezetékes), RAL 5021 (vízkek), méteráru
1417359	VS-OE-OE-94F/...	CAT6 Ethernet kábel, árnyékolt, 4x2xAWG 26 sodrott (7 eres), RAL 5021 (vízkek), méteráru

Rajzok


Méretrajz



M12 x 1 aljzat, egyenes, árnyékolt

Sematikus rajz

M12 dugasz pólusábrája, 8 pólusú, dugaszoldali nézet



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;