

SAC-4P- 5,0-PVC/M12FR

Rendelési szám: 1693539



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1693539>

Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 4-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a következőre: Aljzat döntött M12, A-kódolás, Kábelhossz: 5 m

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 443955
Csomag	1
Vámtarifa	85444290

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.06.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Pólusszám	4
Kábelhossz	5 m

Általános jellemzők

Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Érintkező anyaga	CuSn

Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	TPU GF
Fogantyútest anyaga	TPU, nehezen lobbanó, önkioltó
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	PVC fekete
Kábeltípus (rövid jele)	PVC
Kábel rövid jelölése	LiYY
UL AWM Style	2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Érkeresztmetszet	4x 0,34 mm ² (Jelvezeték)
AWG jelvezeték	22
Jelvezeték vezetékfelépítése	42x 0,10 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,45 mm ±0,02 mm
Szigetelés vastagsága	≥ 0,23 mm (Érszigetelés)
Érszínek	barna, fehér, kék, fekete
Teljes sodratkozás	4 csavart érpár
Külső köpeny, szín	fekete RAL 9005
Külső köpeny falvastagsága	≥ 0,76 mm
Kábel külső átmérője, D	5,2 mm ±0,15 mm
Min. hajlítási sugár, fix fektetés	5 x D
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés	10 x D
Kábelsúly	40 kg/km
Külső köpeny, anyaga	PVC
Érszigetelés anyaga	PVC
Vezeték anyaga	csupasz Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	≥ 200 MΩ*km (20 °C-on)
Vezetékellenállás	max. 58 Ω/km (20 °C-on)
Vezeték néveleges feszültsége	≤ 300 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	≥ 3000 V
Tűzállóság	az UL-Style 2464 szerint
	az UL 758/1581 FT1 szabvány szerint
Olajellenállóság	a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint, 168 óra 90 °C mellett
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez)
	-25 °C ... 80 °C (kábel, változtatható kiépítéshez)

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok


Méreteirajz



Aljzat M12 x 1, döntött

Sematikus rajz

PVC fekete [PVC]



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;