


## STTB 2,5/4P


Rendelési szám: 3061486



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3061486>

Kételemeletes kapocs, Keresztmetszet: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>,  
AWG: 28 - 12, Csatlakozástechnika: Rugós / dugaszolható  
csatlakozás, Szélesség: 5,2 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS  
35/15, NS 35/7,5

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 587990
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 365 (CAT-3-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.06.21



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

Emeletek száma	2
Csatlakozások száma	4
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

#### Méreték

Szélesség	5,2 mm
Hossz	98,8 mm
NS 35/7,5 magasság	47,5 mm
NS 35/15 magasság	55 mm

#### Műszaki adatok

Méretezési átültési szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 61984
$I_N$ névleges áram	22 A
$U_N$ névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalfal	ja
Dugaszolási ciklusok mechanikus	100
Lökőfeszültség-vizsgálat, előírt érték	7,3 kV
Lökőfeszültség-vizsgálat eredménye	A vizsgálaton megfelelt
Biztonságos rögzítés a rögzítőszerkezeten	NS 35
Előírt érték	1 N
Rögzített állapot vizsgálatának eredménye	A vizsgálaton megfelelt
Rövidzártúrás vizsgálata, vezető-keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>
Rövid idejű áram	0,3 kA
Rövidzártúrás vizsgálata, vezető-keresztmetszet	4 mm <sup>2</sup>
Rövid idejű áram	0,48 kA
Rövidzártúrás eredmény	A vizsgálaton megfelelt
A termikus jellemzők igazolása (túláng), hatástartam	30 s
Termikus vizsgálat eredménye	A vizsgálaton megfelelt
Rezgés, szélessávú zörej vizsgálati specifikációja	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Vizsgálati spektrum	1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon
Vizsgálati frekvencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ $f_2\text{-ig} = 150 \text{ Hz}$
ASD-szint	0,02 g <sup>2</sup> /Hz
Gyorsulás	0,8 g
Vizsgálati időtartam tengelyenként	5 h
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely

Rezgés, szélessávú zörej vizsgálatának eredménye	A vizsgálaton megfelelt
Sokk vizsgálat vizsgálati specifikációja	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Sokkforma	Félszínusz
Gyorsulás	5 g
Sokk időtartama	30 ms
Sokkok mennyisége irányonként	3
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.)
Sokk vizsgálat eredménye	A vizsgálaton megfelelt
Szigetelőanyag hőmérsékletmutatója (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C

#### Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,08 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,08 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	28
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	2,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	2,5 mm <sup>2</sup>
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	0,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási mód	Rugós / dugaszolható csatlakozás
Csupaszolási hossz	10 mm

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Fedél</b>		
3036725	DP PS-5	Távtartó lap, Szín: vörös
<b>Jelölés</b>		
3040588	PC	Kódoló csillag, Hossz: 3 mm, Szélesség: 3 mm, Magasság: 6 mm, Szín: vörös
0818153	UC-TMF 5	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm
0824638	UC-TMF 5 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm
0828744	UCT-TMF 5	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm
0829658	UCT-TMF 5 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm
0825025	ZBF 5 CUS	Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapcsolási szélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm

### dugasz/adapter

0201731	MPS-IH BK	Szigetelő hüvely, Szín: fekete
0201689	MPS-IH BU	Szigetelő hüvely, Szín: kék
0201702	MPS-IH GN	Szigetelő hüvely, Szín: zöld
0201728	MPS-IH GY	Szigetelő hüvely, Szín: szürke

0201676	MPS-IH RD	Szigetelő hüvely, Szín: vörös
0201663	MPS-IH WH	Szigetelő hüvely, Szín: fehér
0201692	MPS-IH YE	Szigetelő hüvely, Szín: sárga
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz
3032871	PAI-4-N GY	Vizsgálóadapter, Szín: szürke
3030983	PS-5	Vizsgálóadapter, Szín: vörös
3038723	PS-5/2,3MM RD	vizsgálódugasz, Szín: vörös

**szereelés**

3030747	ATP-STTB 4	Csoportelválasztó lemez, Hossz: 88,7 mm, Szélesség: 2 mm, Magasság: 53 mm, Szín: szürke
3022218	CLIPFIX 35	gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
3022276	CLIPFIX 35-5	Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsikkel felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocsjelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke
0800886	E/NS 35 N	végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

**Általános**

3061538	D-STTB 2,5/4P	Lezárófedél, Hossz: 98,9 mm, Szélesség: 2,2 mm, Magasság: 47,5 mm
3039900	ST-IL	Kezelést ismertető matrica az ST kapcsolhoz

**átkötések**

3030161	FBS 2-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös
3036877	FBS 2-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: kék
3038969	FBS 2-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: szürke
3030174	FBS 3-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös
3036880	FBS 3-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: kék
3038972	FBS 3-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: szürke
3030187	FBS 4-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös
3036893	FBS 4-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: kék
3038985	FBS 4-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: szürke
3030190	FBS 5-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös
3036903	FBS 5-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: kék
3038998	FBS 5-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: szürke
3030213	FBS 10-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös
3036916	FBS 10-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: kék
3039007	FBS 10-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: szürke
3030226	FBS 20-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: vörös
3036929	FBS 20-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: kék
3038671	FBS 20-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: szürke
3038930	FBS 50-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: vörös

3032114	FBS 50-5 BU	Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: kék
3032127	FBS 50-5 GY	Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: szürke
3032185	FBS-PV	Függőleges potenciál-áthidalás felső és alsó szint összekötéséhez

#### További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>dugasz/adapter</b>		
3209866	PP-H 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3209879	PP-H 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3209882	PP-H 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3209895	PP-H 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3209905	PP-H 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3209918	PP-H 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3209921	PP-H 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3209934	PP-H 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3209947	PP-H 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210062	PP-H 2,5/1-L	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210091	PP-H 2,5/1-M	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210127	PP-H 2,5/1-R	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke

3209950	PP-H 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3209963	PP-H 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3209976	PP-H 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3209989	PP-H 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3209992	PP-H 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210004	PP-H 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040258	SP 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040698	SP 2,5/ 1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3040708	SP 2,5/ 1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3040261	SP 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040274	SP 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040287	SP 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040290	SP 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040300	SP 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040313	SP 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040326	SP 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke



3040339	SP 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040342	SP 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040355	SP 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040368	SP 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040371	SP 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040384	SP 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040397	SP 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210619	SP-H 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210761	SP-H 2,5/ 1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3210774	SP-H 2,5/ 1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3210787	SP-H 2,5/ 1-L	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210790	SP-H 2,5/ 1-L BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3210800	SP-H 2,5/ 1-L GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3210813	SP-H 2,5/ 1-M	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210826	SP-H 2,5/ 1-M BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3210839	SP-H 2,5/ 1-M GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga

3210842	SP-H 2,5/ 1-R	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210855	SP-H 2,5/ 1-R BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3210868	SP-H 2,5/ 1-R GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3210622	SP-H 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210635	SP-H 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210648	SP-H 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210651	SP-H 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210664	SP-H 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210677	SP-H 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210680	SP-H 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210693	SP-H 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210703	SP-H 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210716	SP-H 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210729	SP-H 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210732	SP-H 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3210745	SP-H 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke

3210758	SP-H 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040106	SPB 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040724	SPB 2,5/ 1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3040711	SPB 2,5/ 1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3040119	SPB 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040122	SPB 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040135	SPB 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040143	SPB 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040151	SPB 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040164	SPB 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040177	SPB 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040180	SPB 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040193	SPB 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040203	SPB 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040216	SPB 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040229	SPB 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke

3040232	SPB 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040245	SPB 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040407	SPDB 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040737	SPDB 2,5/ 1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3040740	SPDB 2,5/ 1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3040410	SPDB 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040423	SPDB 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040436	SPDB 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040449	SPDB 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040452	SPDB 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040465	SPDB 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040478	SPDB 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040481	SPDB 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040494	SPDB 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040504	SPDB 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040517	SPDB 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke


3040520	SPDB 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040533	SPDB 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040546	SPDB 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3041710	SPV 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3061017	SPV 2,5/ 1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék
3061020	SPV 2,5/ 1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga
3041024	SPV 2,5/ 1-L	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041037	SPV 2,5/ 1-L BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék
3041040	SPV 2,5/ 1-L GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga
3041053	SPV 2,5/ 1-M	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041066	SPV 2,5/ 1-M BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék
3041079	SPV 2,5/ 1-M GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga
3041082	SPV 2,5/ 1-R	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041095	SPV 2,5/ 1-R BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: kék
3041105	SPV 2,5/ 1-R GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: zöld-sárga
3041723	SPV 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke

3041736	SPV 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041749	SPV 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041752	SPV 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041765	SPV 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041778	SPV 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041781	SPV 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041794	SPV 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041804	SPV 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041817	SPV 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041820	SPV 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041833	SPV 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041846	SPV 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke
3041859	SPV 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 34 mm, Szín: szürke

## Rajzok

Kapcsolási rajz

---



Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;