

## PT 1,5/S/2P

Rendelési szám: 3213784



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3213784>

Átkötőkapocs, Csatlakozási mód: Direkt rugós / dugaszolható  
csatlakozás, Keresztmetszet: 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 14,  
Szélesség: 3,5 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

### Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 046356 575690        |
| Csomag                    | 50                     |
| Vámtarifa                 | 85366990               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 360 (CAT-3-2013) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.04.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Emeletek száma                      | 1      |
| Csatlakozások száma                 | 2      |
| Szín                                | szürke |
| Szigetelőanyag                      | PA     |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0     |

#### Méreték

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szélesség          | 3,5 mm  |
| Hossz              | 45,8 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 32 mm   |
| NS 35/15 magasság  | 39,5 mm |

#### Műszaki adatok

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram                                   | 17,5 A (1,5 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén)  |
| Méretezési átváltási szilárdság                         | 6 kV                                                             |
| Szennyeződési fok                                       | 3                                                                |
| Tűlfeszültség kategória                                 | III                                                              |
| Szigetelőanyag csoport                                  | I                                                                |
| Szabvány szerinti csatlakozás                           | IEC 61984                                                        |
| I <sub>N</sub> névleges áram                            | 17,5 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira)                         |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség                      | 500 V                                                            |
| Nyitott oldalfal                                        | ja                                                               |
| Dugaszolási ciklusok mechanikus                         | 100                                                              |
| Biztonságos rögzítés a rögzítőszerkezeten               | NS 35                                                            |
| Előírt érték                                            | 1 N                                                              |
| Rögzített állapot vizsgálatának eredménye               | A vizsgálaton megfelelt                                          |
| A termikus jellemzők igazolása (tűláng),<br>hatástartam | 30 s                                                             |
| Termikus vizsgálat eredménye                            | A vizsgálaton megfelelt                                          |
| Rezgés, szélessávú zörej vizsgálati specifikációja      | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                              |
| Vizsgálati spektrum                                     | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
| Vizsgálati frekvencia                                   | f <sub>1</sub> = 5 Hz f <sub>2</sub> -ig = 150 Hz                |
| ASD-szint                                               | 1,857 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz                       |
| Gyorsulás                                               | 0,8 g                                                            |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként                      | 5 h                                                              |
| Vizsgálati irányok                                      | X-, Y- és Z-tengely                                              |
| Rezgés, szélessávú zörej vizsgálatának<br>eredménye     | A vizsgálaton megfelelt                                          |
| Sokk vizsgálat vizsgálati specifikációja                | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                              |
| Sokkforma                                               | Félszínusz                                                       |
| Gyorsulás                                               | 5 g                                                              |
| Sokk időtartama                                         | 30 ms                                                            |

|                                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sokkok mennyisége irányonként                                     | 3                                  |
| Vizsgálati irányok                                                | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Sokk vizsgálat eredménye                                          | A vizsgálaton megfelelt            |
| Szigetelőanyag hőmérsékletmutatója (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C                             |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben                         | -60 °C                             |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                           |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                          | 0,14 mm <sup>2</sup>                    |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                          | 1,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                      | 26                                      |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                      | 14                                      |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                      | 0,14 mm <sup>2</sup>                    |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                      | 1,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.                                   | 26                                      |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.                                 | 14                                      |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,14 mm <sup>2</sup>                    |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 1,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min     | 0,14 mm <sup>2</sup>                    |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max     | 1 mm <sup>2</sup>                       |
| Csatlakozási mód                                                          | Direkt rugós / dugaszolható csatlakozás |
| Csupaszolási hossz                                                        | 8 mm                                    |
| Idomszer                                                                  | A1 / B1                                 |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, IECCEB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék         | Típus leírás       | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fedél</b>   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3208142        | D-PT 1,5/S         | Lezárófedél, Hossz: 45 mm, Szélesség: 2,2 mm, Magasság: 24,3 mm, Szín: szürke                                                                                                                                                                                       |
| <b>Jelölés</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0809298        | GBS-ZB/26X6        | Csoportjelölő lap, a kapocs közepébe pattintható a csavaros-, rugós- és késes kapcsok esetében, feliratozható az ESL 26 x 6 vagy EST 25 x 6 behelyezhető jelölőcsíkkal, a láb részben jelölőcsíkkal, hossza 29 mm                                                   |
| 3040588        | PC                 | Kódoló csillag, Hossz: 3 mm, Szélesség: 3 mm, Magasság: 6 mm, Szín: vörös                                                                                                                                                                                           |
| 0829484        | UCT-TM 3,5         | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 2,95 x 10,5 mm |
| 0829581        | UCT-TM 3,5 CUS     | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 2,95 x 10,5 mm                                                   |
| 0829486        | UCT-TMF 3,5        | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 2,7 x 4,7 mm   |
| 0829644        | UCT-TMF 3,5 CUS    | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 2,7 x 4,7 mm                                                     |
| 0829415        | ZB 3,5 CUS         | Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 3,5 x 10,5 mm                                                          |
| 0829414        | ZB 3,5:UNBEDRUCKT  | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 3,5 x 10,5 mm                                                         |
| 0829394        | ZBF 3,5 CUS        | Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 3,5 x 5,2 mm                                                    |
| 0829392        | ZBF 3,5:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 3,5 x 5,2 mm                                                   |

#### Szoftver

|         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5146040 | CLIP-PROJECT ADVANCED     | Többnyelvű szoftver a Phoenix Contact termékek kényelmes rendszertervezéséhez szabványos kalapsíneken és az emellett integrált TRABTECH-select szoftvermodullal a széleskörű túlfeszültség-védelmi koncepcióhoz.                                                                                               |
| 5146053 | CLIP-PROJECT PROFESSIONAL | Többnyelvű szoftver kapocssor tervezéséhez. Egy jelölőmodul lehetővé teszi a jelölők és címkék professzionális feliratozását kapcsok, vezetékek és kábelek, valamint készülékek jelöléséhez. A kiegészítő integrált TRABTECH-select szoftvermodul átfogó túlfeszültség-védelmi koncepciók tervezésére szolgál. |

#### szerelés

|         |                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3030721 | ATP-ST 4                    | Csoportelválasztó lemez, Hossz: 61 mm, Szélesség: 2 mm, Magasság: 42 mm, Szín: szürke                                                                                                                                        |
| 3022218 | CLIPFIX 35                  | gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke                                        |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5                | Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínekhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsikkel felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocssor-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke |
| 0800886 | E/NS 35 N                   | végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke                                                                                                                                                                                  |
| 1201442 | E/UK                        | Végtartó kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez                                                                                                                                                                 |
| 1201413 | E/UK 1                      | végtartó, kétszintes és háromszintes kapcsok végső beültetéséhez, szélessége: 10 mm, színe: szürke                                                                                                                           |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű                                                                                                                               |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez                                                                                                                                                                                      |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                                        |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm                                                                                             |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                                       |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                     |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                     |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                                        |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                                |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm                                                                              |

|         |                            |                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1206573 | NS 35/15 CAP               | kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez                                                                                          |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM  | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m             |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM       | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM     | Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                       |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM    | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                        |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM  | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                        |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM    | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                            |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM  | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                    |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m            |

#### szerszámok

|         |               |                                                                                                                                           |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204504 | SZF 0-0,4X2,5 | Működtető szerszám, ST kapcsolokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### átkötések

|         |               |                                        |
|---------|---------------|----------------------------------------|
| 3213056 | FBS 10-3,5    | Átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: vörös  |
| 3213125 | FBS 10-3,5 BU | Átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: kék    |
| 3213014 | FBS 2-3,5     | Átkötőhíd, Pólusszám: 2, Szín: vörös   |
| 3213086 | FBS 2-3,5 BU  | Átkötőhíd, Pólusszám: 2, Szín: kék     |
| 3213069 | FBS 20-3,5    | Átkötőhíd, Pólusszám: 20, Szín: vörös  |
| 3213138 | FBS 20-3,5 BU | Átkötőhíd, Pólusszám: 20, Szín: kék    |
| 3213027 | FBS 3-3,5     | Átkötőhíd, Pólusszám: 3, Szín: vörös   |
| 3213099 | FBS 3-3,5 BU  | Átkötőhíd, Pólusszám: 3, Szín: kék     |
| 3213030 | FBS 4-3,5     | Átkötőhíd, Pólusszám: 4, Szín: vörös   |
| 3213109 | FBS 4-3,5 BU  | Átkötőhíd, Pólusszám: 4, Szín: kék     |
| 3213043 | FBS 5-3,5     | Átkötőhíd, Pólusszám: 5, Szín: vörös   |
| 3213112 | FBS 5-3,5 BU  | Átkötőhíd, Pólusszám: 5, Szín: kék     |
| 3213250 | RB ST 6-1,5/S | Szűkítő híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös |
| 3213250 | RB ST 6-1,5/S | Szűkítő híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös |

#### További termékek

| Termék                | Típus leírás        | Leírás                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dugasz/adapter</b> |                     |                                                                                                                                                                                                         |
| 3212484               | PP-H 1,5/S/1        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke     |
| 3212497               | PP-H 1,5/S/1 BU     | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: kék        |
| 3212507               | PP-H 1,5/S/1 GNYE   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3212659               | PP-H 1,5/S/1-L      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke     |
| 3212662               | PP-H 1,5/S/1-L BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: kék        |
| 3212675               | PP-H 1,5/S/1-L GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3212688               | PP-H 1,5/S/1-M      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke     |
| 3212691               | PP-H 1,5/S/1-M BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: kék        |
| 3212701               | PP-H 1,5/S/1-M GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3212714               | PP-H 1,5/S/1-R      | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke     |
| 3212727               | PP-H 1,5/S/1-R BU   | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: kék        |

|         |                     |                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3212730 | PP-H 1,5/S/1-R GNYE | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: zöld-sárga |
| 3212594 | PP-H 1,5/S/10       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 35 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke     |
| 3212604 | PP-H 1,5/S/11       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 38,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke   |
| 3212617 | PP-H 1,5/S/12       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 42 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke     |
| 3212620 | PP-H 1,5/S/13       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 45,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke   |
| 3212633 | PP-H 1,5/S/14       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 49 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke     |
| 3212646 | PP-H 1,5/S/15       | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 52,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke   |
| 3212510 | PP-H 1,5/S/2        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 7 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke       |
| 3212523 | PP-H 1,5/S/3        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 10,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke    |
| 3212536 | PP-H 1,5/S/4        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 14 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke      |
| 3212549 | PP-H 1,5/S/5        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 17,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke    |
| 3212552 | PP-H 1,5/S/6        | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 21 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke      |

|         |              |                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3212565 | PP-H 1,5/S/7 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 24,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke |
| 3212578 | PP-H 1,5/S/8 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 28 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke   |
| 3212581 | PP-H 1,5/S/9 | Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, Szélesség: 31,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke |

**Általános**

|         |            |                                                             |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 3212882 | PR 1,5/S   | Rögzítő, Szín: narancssárga                                 |
| 3212895 | PR 1,5/S/2 | Rögzítő, Szín: narancssárga                                 |
| 3212905 | PRZ 1,5/S  | Rögzítő, Szélesség: 3,5 mm, Hossz: 3 mm, Szín: narancssárga |
| 3212918 | PZ 1,5/S/2 | Húzó tehermentesítés, Szín: fekete                          |

**Rajzok**

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;