


UM 45-D15SUB/B/ZFKDS

Rendelési szám: 2293679

Az ábrán az UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS változat szerepel



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293679>

VARIOFACE modul, rugós csatlakozással és D-Subminiatur anya
csatlakozóval, NS 35/7.5 sínre szerelhető, pólusok száma: 15



Kereskedelmi adat

EAN	
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 308 (IF-2011)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.07.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	125 V AC/DC
Max. áramterhelhetőség áganként	2,5 A
	1,5 A (az összes áramköri ág egyenletes terhelése esetén)
Pólusszám	15
Szélesség	65 mm

Magasság	45 mm
Mélység	50 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	800 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	1,2 kV
Névleges szigetelési feszültség	125 V

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Rugós csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csupaszolási hossz	8 mm

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	D-SUB dugaszolt csatlakozó
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	D-SUB aljzatsáv
Pólusszám	15

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel két D-SUB-dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel egy D-SUB-aljzattal és dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2926438	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	Árnyékolt kábel egy 15 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 0,5 m
2926441	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	Árnyékolt kábel egy 15 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1 m
2926454	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	Árnyékolt kábel egy 15 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1,5 m
2926467	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	Árnyékolt kábel egy 15 pólusú D-SUB dugasszal és egy nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 2 m
2926470	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	Árnyékolt kábel egy 15 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 3 m
2926483	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	Árnyékolt kábel egy 15 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 4 m
2926496	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	Árnyékolt kábel egy 15 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 6 m
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 0,5 m

2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1,5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 15-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 6 m

szerszámok


1204504	SZF 0-0,4X2,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	---------------	---

Általános

2900910	CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/...	Árnyékolt kábel egy 15 pólusú D-SUB dugasszal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 15-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: változtatható
---------	-------------------------------	---

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;