

SACC-E-FS-17CON-M16/0,5 SCO

Rendelési szám: 1556294



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1556294>

Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 17 pólusú, M12-SPEEDCON, fal előtti/csavaros szerelés M16 menettel, 0,5 m PVC sodrattal, 17 x 0,14 mm²



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 176774
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 233 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.11.29



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	1,5 A
Méretezési feszültség	30 V
Pólusszám	17
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	0,5 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Jeltípus/kategória	Univerzális
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal előtti szerelés M16 x 1,5
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	TPE sodrat
Érkeresztmetszet	0,14 mm ²
AWG jelvezeték	26
Érszínek	színkódolás: DIN 47100
Érszigetelés anyaga	TPE
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez)

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretezrajz




M12 beépíthető csatlakozó



Készülékház kivágás az M16
rögzítőmenethez, szerelőfal menettel

Készülékház kivágás M16 rögzítőmenethez, szerelőfal átmenő
furattal (választhatóan elcsavarodást gátló kialakításban)




Kapcsolási rajz

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GYPK
12	RDBU
13	WHGN
14	BNGN
15	WHYE
16	YEBN
17	WHGY

Az M12 aljzat érintkező kiosztása

Sematikus rajz

M12 aljzat pólusábrája, 17 pólusú, aljzatoldali nézet



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;