


## UT 4-MTD BU

Rendelési szám: 3046197



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3046197>

Átkötőkapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,  
Keresztmetszet: 0,14 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm,  
Szín: kék, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15



| Kereskedelmi adat         |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 960971 |
| Csomag                    | 50                                                                                                     |
| Vámtarifa                 | 85369010                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 64 (CAT-3-2013)                                                                                  |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

| Műszaki adatok                      |     |
|-------------------------------------|-----|
| Általános                           |     |
| Emeletek száma                      | 1   |
| Csatlakozások száma                 | 2   |
| Szín                                | kék |
| Szigetelőanyag                      | PA  |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0  |

#### Méreték

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szélesség          | 6,2 mm  |
| Hossz              | 57,8 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 47,5 mm |
| NS 35/15 magasság  | 55 mm   |

#### Műszaki adatok

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram              | 41 A (6 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Méretezési átváltási szilárdság    | 8 kV                                                        |
| Szennyeződési fok                  | 3                                                           |
| Tűlfeszültség kategória            | III                                                         |
| Szigetelőanyag csoport             | I                                                           |
| Szabvány szerinti csatlakozás      | IEC 60947-7-1                                               |
| I <sub>N</sub> névleges áram       | 32 A                                                        |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség | 800 V                                                       |
| Nyitott oldalfal                   | ja                                                          |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                          | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                          | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                      | 26                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                      | 10                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                      | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.                                   | 26                   |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.                                 | 10                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min     | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max     | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min                                | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max                                | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min                            | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max                            | 1,5 mm <sup>2</sup>  |

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max   | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Csatlakozási mód                                                               | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz                                                             | 9 mm                 |
| Idomszer                                                                       | A4                   |
| Csavarmenet                                                                    | M3                   |
| Meghúzási forgatónyomaték min                                                  | 0,6 Nm               |
| Meghúzási nyomaték max.                                                        | 0,8 Nm               |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, DNV, GL, IECCEB Scheme

Ex tanúsítások:

ATEX, IECEx

Igényelt tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék         | Típus leírás    | Leírás                                                                                                            |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fedél</b>   |                 |                                                                                                                   |
| 3047141        | D-UT 2,5/4-TWIN | Lezárófedél, Hossz: 57,8 mm, Szélesség: 2,2 mm, Magasság: 47,5 mm, Szín: szürke                                   |
| 3036738        | DP PS-6         | Távtartó lap, Szín: vörös                                                                                         |
| <b>Jelölés</b> |                 |                                                                                                                   |
| 1051993        | B-STIFT         | jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm |

|         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0818085 | UC-TM 6         | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm                     |
| 0824589 | UC-TM 6 CUS     | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm                                                   |
| 0828736 | UCT-TM 6        | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm |
| 0829602 | UCT-TM 6 CUS    | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm                                                   |
| 0811228 | X-PEN 0,35      | Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm                                                                                                                                    |
| 0824992 | ZB 6 CUS        | Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm                                                        |
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm                                                       |

**dugasz/adapter**

|         |               |                                |
|---------|---------------|--------------------------------|
| 0201731 | MPS-IH BK     | Szigetelő hüvely, Szín: fekete |
| 0201689 | MPS-IH BU     | Szigetelő hüvely, Szín: kék    |
| 0201702 | MPS-IH GN     | Szigetelő hüvely, Szín: zöld   |
| 0201728 | MPS-IH GY     | Szigetelő hüvely, Szín: szürke |
| 0201676 | MPS-IH RD     | Szigetelő hüvely, Szín: vörös  |
| 0201663 | MPS-IH WH     | Szigetelő hüvely, Szín: fehér  |
| 0201692 | MPS-IH YE     | Szigetelő hüvely, Szín: sárga  |
| 0201744 | MPS-MT        | vizsgálódugasz                 |
| 3032871 | PAI-4-N GY    | Vizsgálóadapter, Szín: szürke  |
| 3030996 | PS-6          | Vizsgálóadapter, Szín: vörös   |
| 3038736 | PS-6/2,3MM RD | vizsgálódugasz, Szín: vörös    |

**szerelés**

|         |                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3022218 | CLIPFIX 35                  | gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocs-él-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke                                      |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5                | Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsíkkal felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocs-él-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke |
| 0800886 | E/NS 35 N                   | végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke                                                                                                                                                                                |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű                                                                                                                             |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez                                                                                                                                                                                    |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                                      |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm                                                                                           |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                                     |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                   |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                   |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                                      |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                              |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm                                                                            |
| 1206573 | NS 35/15 CAP                | kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez                                                                                                                                                                                     |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m                                                                                                        |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM        | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm                                                                                            |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | Kalapsín, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                                                    |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM     | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                   |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM   | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                   |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM     | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                                       |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                                                                                                               |

|         |                            |                                                                                                                      |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### szerszámok

|         |             |                                                                                                                                                       |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Működtető szerszám, ST kapcsolokhoz, szigetelt, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6x3,5x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### átkötések

|         |                  |                                              |
|---------|------------------|----------------------------------------------|
| 3030336 | FBS 2-6          | Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös  |
| 3030242 | FBS 3-6          | Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös  |
| 3030255 | FBS 4-6          | Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös  |
| 3030349 | FBS 5-6          | Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös  |
| 3030271 | FBS 10-6         | Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös |
| 3030365 | FBS 20-6         | Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: vörös |
| 3032224 | FBS 50-6         | Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: vörös |
| 3047060 | RB UT 10-(2,5/4) | Szűkítő híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös       |

#### Rajzok

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;