



HC-K 4/0-ESTS

Rendelési szám: 1679414

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1679414>HEAVYCON dugaszbetét, K4/0-ás sorozat, 4-pólusú, csavaros
csatlakozás vezetékvédelem nélkül

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 168858
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 461 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.27



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez elször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

Megjegyzés	B16 kialakítású HEAVYCON-ADVANCE tokozathoz és B16, valamint B32 kialakítású HEAVYCON tokozathoz
Csatlakozástechnika	Csavaros csatlakozás (Teljesítményérintkezők)
Meghúzási nyomaték	3 Nm (4,0 mm ² ... 16 mm ²)
	2 Nm (2,5 mm ²)
	1,2 Nm (1,5 mm ²)

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Pólusszám	4+PE
Teljesítményérintkezők száma	4
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Kialakítás	B16
Csatlakozási keresztmetszet	1,5 mm ² ... 16 mm ²
AWG csatlakozási keresztmetszet	16 ... 6
Az egyes erek csupaszolási hossza	14 mm
Szerelési utasítás	- A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők.
Szerelési útmutató	Helyezze be az érvégvédőt (a csavaros csatlakozások huzalvédelem nélküliek)

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	Cu-ötvény
Érintkezőfelület anyaga	Ag
Érintkező felület anyaga, teljesítmény-érintkező	Ag
Érintkezőtartó anyaga	PC

Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	830 V (Teljesítményérintkezők)
Méretezési átütési szilárdság	8 kV (Teljesítményérintkezők)
Méretezési áram	80 A (Teljesítményérintkezők)

Tanúsítványok



Tanúsítások


CSA, GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Diagram



Derating-görbe


Méretrajz



Dugaszbetét

Sematikus rajz

Csatlakozóoldali pólusrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;