


QTTCB 1,5/ 2P

Rendelési szám: 3050196



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3050196>

Kétemeletes kapocs, Keresztmetszet: 0,25 mm² - 1,5 mm²,
AWG: 24 - 16, Csatlakozástechnika: Gyors- / dugaszolható
csatlakozás, Szélesség: 5,2 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS
35/7,5, NS 35/15

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 975845
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 391 (CAT-3-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	2
Csatlakozások száma	4
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méretetek

Szélesség	5,2 mm
Hossz	87,8 mm
NS 35/7,5 magasság	49,9 mm
NS 35/15 magasság	57,4 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	17,5 A (1,5 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átváltási szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 61984
I _N névleges áram	17,5 A
U _N névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalfal	ja

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,25 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	24
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	16
Csatlakozási mód	Gyors- / dugaszolható csatlakozás
Idomszer	A3
Érszigetelés anyaga	PVC/PE

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Fedél		
3206306	D-QTTCB 1,5/2P	Lezárófedél, Hossz: 87,8 mm, Szélesség: 2,2 mm, Magasság: 49,9 mm, Szín: szürke
3036725	DP PS-5	Távtartó lap, Szín: vörös
Jelölés		
3040588	PC	Kódoló csillag, Hossz: 3 mm, Szélesség: 3 mm, Magasság: 6 mm, Szín: vörös
0818108	UC-TM 5	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 4,6 mm
0824581	UC-TM 5 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 4,6 mm
0828734	UCT-TM 5	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 10,5 mm
0829595	UCT-TM 5 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, Szövegmező mérete: 4,6 x 10,5 mm
1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 10,5 mm
0824962	ZB 5 CUS	Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 10,5 mm
dugasz/adapter		
3032871	PAI-4-N GY	Vizsgálóadapter, Szín: szürke
3036709	PS-4/E	Vizsgálóadapter, Szín: vörös

3030983	PS-5	Vizsgálóadapter, Szín: vörös
3038723	PS-5/2,3MM RD	vizsgálódugasz, Szín: vörös

szerelés

3206238	ATP-QTTCB	Csoportelválasztó lemez, Hossz: 102 mm, Szélesség: 2 mm, Magasság: 54 mm, Szín: szürke
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

szerszámok

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	---------------	---

Általános

3061185	QTTCB 1,5/ 2P-F	Csavaros perem, COMBI dugaszok összecsavarozásához, a megfelelő COMBI kapcsokkal azonos kontúrral és osztással
---------	-----------------	--

átkötések

3030161	FBS 2-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös
3030174	FBS 3-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös
3030187	FBS 4-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös
3030190	FBS 5-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös
3030213	FBS 10-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös
3030226	FBS 20-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: vörös
3038930	FBS 50-5	Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: vörös

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
3040258	SP 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040698	SP 2,5/ 1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3040708	SP 2,5/ 1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3040261	SP 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040274	SP 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040287	SP 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040290	SP 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040300	SP 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040313	SP 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040326	SP 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040339	SP 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040342	SP 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040355	SP 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040368	SP 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke


3040371	SP 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040384	SP 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040397	SP 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040106	SPB 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040724	SPB 2,5/ 1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3040711	SPB 2,5/ 1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3040119	SPB 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040122	SPB 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040135	SPB 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040143	SPB 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040151	SPB 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040164	SPB 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040177	SPB 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040180	SPB 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040193	SPB 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040203	SPB 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke

3040216	SPB 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040229	SPB 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040232	SPB 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040245	SPB 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040407	SPDB 2,5/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040737	SPDB 2,5/ 1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: kék
3040740	SPDB 2,5/ 1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: zöld-sárga
3040410	SPDB 2,5/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 10,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040423	SPDB 2,5/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 15,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040436	SPDB 2,5/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 20,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040449	SPDB 2,5/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 26 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040452	SPDB 2,5/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 31,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040465	SPDB 2,5/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 36,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040478	SPDB 2,5/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 41,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040481	SPDB 2,5/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 46,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040494	SPDB 2,5/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 52 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke


3040504	SPDB 2,5/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040517	SPDB 2,5/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 62,4 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040520	SPDB 2,5/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 67,6 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040533	SPDB 2,5/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 72,8 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke
3040546	SPDB 2,5/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szélesség: 78 mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke

Rajzok

Méreteirajz



Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;