



EC 6

Rendelési szám: 3240172

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240172>

Csavaros vezetékösszekötő-sín polipropilénből, fehér, érvéghüvelyes vagy anélküli tömör vezetékek sodrott vezetékekkel való összekötéséhez, 0,75 - 6 mm² keresztmetszetben

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 457798
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 514 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános**

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	24
Szín	fehér
Szigetelőanyag	PP
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	-

Méreték

Szélesség	18,9 mm
Hossz	116,5 mm
Magasság	14,9 mm

Műszaki adatok

I_N névleges áram	41 A (6 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
U_N névleges feszültség	450 V
Pólusszám	12

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,75 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	18
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,75 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	18
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,75 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,75 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	2,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,75 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	1,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,75 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	1,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	1 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	1 mm ²

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	6 mm
Csavarmenet	M3
Meghúzási forgatónyomaték min	0,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,6 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

EC 6 Rendelési szám: 3240172

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240172>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;