


## HC-B 6-I-UT-F

Rendelési szám: 1648128



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1648128>

HEAVYCON aljzatbetét, B6 sorozat, 6 pólusú, csavaros csatlakozás.  
PE csatlakozás húzóhüvelyes technikával.

### Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 046356 092241        |
| Csomag                    | 10                     |
| Vámtarifa                 | 85366990               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 437 (CAT-4-2013) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés                     | B6 kialakítású HEAVYCON-ADVANCE és HEAVYCON tokozathoz. A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Csatlakozástechnika            | Csavaros csatlakozás                                                                                                               |
| Meghúzási nyomaték             | 0,5 Nm ... 0,8 Nm                                                                                                                  |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt)                                                                                  |
| Szennyeződési fok              | 3                                                                                                                                  |

|                                   |                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Túlfeszültség kategória           | III                                                                                                                       |
| Építési és vizsgálati előírások   | DIN EN 61984                                                                                                              |
|                                   | DIN EN 60664                                                                                                              |
|                                   | IEC 60352                                                                                                                 |
| Pólusszám                         | 6+PE                                                                                                                      |
| Csatlakoztatási ciklus            | ≥ 500                                                                                                                     |
| Kialakítás                        | B6                                                                                                                        |
| Szabvány szerinti csatlakozás     | IEC / EN                                                                                                                  |
| Csatlakozási keresztmetszet       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                               |
| AWG csatlakozási keresztmetszet   | 20 ... 14                                                                                                                 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 8 mm                                                                                                                      |
| Szerelési utasítás                | Kódolás CP-HC kódolóprofillal (1686478). HC-B6.../ HC-B10 ... 2 kódolóprofilhoz. HC-B16.../ HC-B24 ... 4 kódolóprofilhoz. |
| Szerelési útmutató                | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők.                                                |

#### Anyagadatok

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0         |
| Érintkező anyaga                    | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga             | Ag         |
| Érintkezőtartó anyaga               | PA         |

#### Villamos paraméterek

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Méretezési feszültség (III/3) | 500 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 6 kV  |
| Méretezési áram               | 16 A  |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék                | Típus leírás       | Leírás                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dugasz/adapter</b> |                    |                                                                                                                                     |
| 1686478               | CP-HC              | Kódolóprofil, csíkonként 4 kódolóprofil, csomagolási egységenként 40 csík, kódolóvájatokba történő becsúsztatásra                   |
| <b>Általános</b>      |                    |                                                                                                                                     |
| 1586112               | HC-B 6-ANDOCK      | Felfogó keret, B10 kialakítású érintkezőbetétekhez, 4 laposfejű M5 csavarral, betolás-kiegyenlítés az x/y tengelyen +/- 1,5mm       |
| 1660407               | HC-B 24-ADP-B 6-GY | HEAVYCON adapterlap, B24 kialakításról B6 kialakításra, a B24 kialakítás falkivágásaihoz, szürke                                    |
| 1644326               | HC-B-3PE           | PE többszöröző, 3 PE csatlakozáshoz, HC-B (a HC-B..E..ZZ kivételével) / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez         |
| 1604997               | HC-B-PES           | PE csavar, HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez                                                               |
| 1685327               | HC-B-ZG            | Húzó tehermentesítő bilincsek, a következő sorozatok érintkezőbetéteihez: B-, BB-, D 40, D 64, DD és HV, egyenes vezetékleágazással |
| 1685330               | HC-B-ZS            | Húzó tehermentesítő bilincsek, a következő sorozatok érintkezőbetéteihez: B-, BB-, D 40, D 64, DD és HV, oldalsó vezetékleágazással |
| 1772722               | HC-CB              | Kódolócsap, legfeljebb hat azonos pólusszámú dugasz tévesztésmentes csatlakoztatását teszi lehetővé                                 |
| 1676860               | HC-CBU             | Kódolóaljzat legfeljebb 16 dugasz kódolásához                                                                                       |
| 1676857               | HC-CST             | Kódolótüske legfeljebb 16 dugasz kódolásához                                                                                        |
| 1660957               | HC-SMP 125-B 6-AML | HEAVYCON szerelőkeret hosszanti kengyellel ellátott falra szerelhető tokozattal, B6 kialakítású érintkezőbetétekhez                 |
| 1687998               | HC-SMR-2B 6        | HEAVYCON szerelőkeret, két B6 kialakítású érintkezőbetéthez                                                                         |
| 1687956               | HC-SMR-B 6         | HEAVYCON dugaszszerelő keret, B6-os kialakítású érintkezőbetétekhez                                                                 |


## Rajzok

### Diagram





Derating-görbe



### Méretrajz




Aljzatbetét



Szerelési kivágás



Sematikus rajz



Csatlakozóoldali pólusrajz

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;