


## UM 45-D25SUB/S/ZFKDS

Rendelési szám: 2293637


Az ábrán az UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS változat szerepel



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293637>

VARIOFACE modul, rugós csatlakozással és D-Subminiatur apa csatlakozóval, NS 35/7.5 sínre szerelhető, pólusok száma: 25



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 120535
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 308 (IF-2011)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	125 V AC/DC
Max. áramterhelhetőség áganként	2,5 A
	1,5 A (az összes áramköri ág egyenletes terhelése esetén)
Pólusszám	25
Szélesség	90 mm

Magasság	45 mm
Mélység	50 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	800 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	1,2 kV
Névleges szigetelési feszültség	125 V

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Rugós csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csupaszolási hossz	8 mm

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	D-SUB dugaszolt csatlakozó
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	D-SUB tűskesáv
Pólusszám	25

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>kábelek/vezetők</b>		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel két D-SUB-aljzattal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel egy D-SUB-aljzattal és dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2926153	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 0,5 m
2926166	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1 m
2926179	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1,5 m
2926182	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 2 m
2926195	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 3 m
2926205	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 4 m
2926218	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 6 m
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 0,5 m

2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1 m
2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1,5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 2 m
2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 3 m
2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 6 m

#### szerszámok


1204504	SZF 0-0,4X2,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	---------------	---

#### Általános

2900906	CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/...	Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: változó
---------	-------------------------------	---

#### Rajzok

##### Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;