

# SACC-M 8FS-3QO-0,25-M

Rendelési szám: 1441040



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1441040>

Szenzor/aktor csatlakozó, 3-pólusú, egyenes aljzat M8, A-kódolás,  
Késcsatlakozás, Recézett anyag: nikkelezett cink  
présöntvény, A kábel külső átmérője 2,5 mm ... 5 mm

## Kereskedelmi adat

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| EAN                       | 4 046356 515931       |
| Csomag                    | 1                     |
| Vámtarifa                 | 85366990              |
| Katalógusoldal információ | Oldal 16 (CAT-4-2013) |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Műszaki adatok

### Általános adatok

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Méretezési áram 40 °C-nál      | 4 A                              |
| Méretezési feszültség          | 60 V                             |
| Pólusszám                      | 3                                |
| Átmeneti ellenállás            | ≤ 5 mΩ                           |
| Szigetelési ellenállás         | ≥ 100 MΩ                         |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (dugasz/aljzat) |

### Általános jellemzők

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Szabványok/előírások | M8 csatlakozó IEC 61076-2-104 |
| Kódolás              | A - standard                  |

|                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Túlfeszültség kategória                                      | II                           |
| Szennyeződési fok                                            | 3                            |
| Védettség                                                    | IP65                         |
|                                                              | IP67                         |
| Csatlakoztatási ciklus                                       | ≥ 100                        |
| Meghúzási nyomaték                                           | 0,6 Nm (Szorítóanya)         |
|                                                              | 0,2 Nm (M8 recés csavar)     |
| Érintkező anyaga                                             | CuSn                         |
| Érintkezőfelület anyaga                                      | Ni/Au                        |
| Érintkezőtartó anyaga                                        | TPU GF                       |
| Fogantyútest anyaga                                          | PA 6                         |
| Recézet anyaga                                               | nikkelezett cink présöntvény |
| Tömítés anyaga                                               | NBR                          |
| Csatlakozási mód                                             | Késes kapocscsatlakozás      |
| Érkeresztmetszet                                             | 0,08 mm² ... 0,25 mm²        |
| AWG vezeték-keresztmetszet                                   | 28 ... 24                    |
| Érátmérő a szigeteléssel együtt                              | 0,75 mm ... 1,5 mm ±0,05 mm  |
| Azonos keresztmetszetű vezetékek csatlakozásának gyakorisága | 10                           |
| Vezeték külső átmérője                                       | 2,5 mm ... 5 mm ± 0,2 mm     |
| Érszigetelés anyaga                                          | PVC/PE/PP                    |
| Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő   | 2 - 6. osztály               |
| Állapotjelzés                                                | nincs                        |
| A szigetelés csupaszolási hossza                             | 40 mm                        |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|--------|--------------|--------|
|--------|--------------|--------|

### Védelmi és záró elemek

|         |                      |                                                                                           |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1430860 | PROT-M 8 MS-PA-CHAIN | Zárósapka, M8-as méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékhez, M8-as aljzatokhoz |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### kábelek/vezetők


|         |                       |                                                                                                          |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1501689 | SAC-3P-100,0-PUR/0,25 | Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 3 pólusú, vezeték színe barna/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### szerszámok


|         |                       |                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1208461 | SAC BIT M8-D10        | Dugaszbetét az M8 csatlakozóval rendelkező szenzor/aktor kábelek és a QUICKON gyorscsatlakozású M8 csatlakozók szereléséhez, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz |
| 1208487 | TSD 02 SAC            | Nyomatékkulcs, előre beállított 0,2 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M8 csatlakozókhoz                                                         |
| 1212224 | TSD-M 1,2NM           | Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható                                                                    |
| 1212600 | TSD-M SAC-BIT ADAPTER | Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására                                      |

## Rajzok

### Funkciójajz




Méretezrajz



Aljzat M8 x 1, egyenes

Sematikus rajz



M8 aljzat pólusábrája, 3 pólusú, dugaszoldali nézet

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;