

SACC-M 8FS-4QO-0,5-M

Rendelési szám: 1441079



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1441079>

Szenzor/aktor csatlakozó, 4-pólusú, egyenes aljzat M8, A-kódolás,
Késcsatlakozás, Recézett anyag: nikkelezett cink
présöntvény, A kábel külső átmérője 2,5 mm ... 5 mm

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 515962
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 16 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.06.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	30 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 80 °C (dugasz/aljzat)
Általános jellemzők	
Szabványok/előírások	M8 csatlakozó IEC 61076-2-104
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,6 Nm (Szorítóanya)
	0,2 Nm (M8 recés csavar)
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	TPU GF
Fogantyútest anyaga	PA 6
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Késes kapocscsatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
AWG vezeték-keresztmetszet	24 ... 20
Érátmérő a szigeteléssel együtt	0,75 mm ... 1,5 mm ±0,05 mm
Azonos keresztmetszetű vezetékek csatlakozásának gyakorisága	10
Vezeték külső átmérője	2,5 mm ... 5 mm ± 0,2 mm
Érszigetelés anyaga	PVC/PE/PP
Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő	2 - 6. osztály
Állapotjelzés	nincs
A szigetelés csupaszolási hossza	40 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Védelmi és záró elemek

1430860	PROT-M 8 MS-PA-CHAIN	Zárósapka, M8-as méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékhez, M8-as aljzatokhoz
---------	----------------------	---

kábelek/vezetők


1501692	SAC-4P-100,0-PUR/0,25	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 4 pólusú, vezeték színe barna/ fehér/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m
1501663	SAC-4P-100,0-PUR/0,34	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 4 pólusú, vezeték színe barna/ fehér/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m

szerszámok


1208461	SAC BIT M8-D10	Dugaszbetét az M8 csatlakozóval rendelkező szenzor/aktor kábelek és a QUICKON gyorscsatlakozású M8 csatlakozók szereléséhez, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1208487	TSD 02 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 0,2 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M8 csatlakozókhoz
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására

Rajzok

Funkciójajz




Méreteirajz



Aljzat M8 x 1, egyenes

Sematikus rajz



M8 aljzat pólusábrája, 4 pólusú, dugasz oldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;