

SACC-FS-17PCON SCO

Rendelési szám: 1559644



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1559644>

Szenzor/aktor csatlakozó, aljzat, egyenes, 17 pólusú, M12-SPEEDCON, Piercecon®, fém recés csavar, kábelátmérő max. 8,2 mm



Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 314862
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 19 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.09.07



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	1,5 A
Méretezési feszültség	30 V
Pólusszám	17
Átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános paraméterek

Kódolás	A - standard
Tűlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA
Fogantyútest anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	FKM
Csatlakozási mód	Piercecon®-gyorscsatlakozás
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Érátmérő a szigeteléssel együtt	0,95 mm ... 1,05 mm
Azonos keresztmetszetű vezetékek csatlakozásának gyakorisága	≥ 5
Külső átmérő	5,4 mm ... 8,2 mm
Érszigetelés anyaga	PUR / PVC
Anyacsavar kulcsmérete	13 mm
Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő	VDE 0295 6. osztály
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm ²
AWG csatlakozási keresztmetszet	26
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm (M12 recés csavar)

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Védelmi és záró elemek

1430899	PROT-M12 MS-PA-CHAIN	Zárósapka, M12-es méret, rögzítőszalaggal szenzorvezetékekhez, üres M12-es aljzatokhoz
---------	----------------------	--

kábelek/vezetők

1441545	SAC-17P-100,0-PVC/0,14	Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 17-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a következőre: szabad vezetékvég, Kábelhossz: 100 m
---------	------------------------	--


szerszámok

1212487	MICROFOX-SP-1	Elektronikai oldalvágó fogó, hegyes fej, ferde levágás nélkül, nyitó rugóval, tükröződésmentes foszfátózott felület, lyukasztott kivitel
1208432	SAC BIT M12-D15	Dugaszbetét a M12 csatlakozóval és QUICKON gyorscsatlakozási technikás M12 csatlakozóval rendelkező szenzor-/aktorkábelek szereléséhez, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1208429	TSD 04 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 0,4 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M12 csatlakozókhoz
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására

Rajzok


Méreterajz

M12 x 1 aljzat, egyenes



Sematikus rajz

M12 aljzat pólusábrája, 17 pólusú, aljzatoldali nézet



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;