Kivonat az online katalógusból

HC-MOT-AFL-SET

Rendelési szám: 1409053



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409053

Motoroldali csatlakozó, beépíthető EMC fém tokozat krimp-csatlakozóbetéttel, lapos tömítéssel és felületkezelt védőfedéllel, krimpérintkezők nélkül, a tokozat felületkezelt vastagrétegű passziválással készül

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.09.01

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 619349
Csomag	1
Vámtarifa	79070000
Katalógusoldal információ	Oldal 53 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Környezeti hõmérséklet (üzemi)	-30 °C ... 100 °C
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Védettség	IP67

Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Kialakítás	MOT
Csatlakozási keresztmetszet	0,35 mm² ... 2,5 mm² (nagyteljesítményű krimpérintkezők)
	0,14 mm² ... 1 mm² (Vezérlő krimpérintkezők)
AWG csatlakozási keresztmetszet	20 ... 14 (nagyteljesítményű krimpérintkezők)
	26 ... 18 (Vezérlő krimpérintkezők)
Az egyes erek csupaszolási hossza	6 mm (nagyteljesítményű krimpérintkezők)
	4,5 mm (Vezérlő krimpérintkezők)

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Tömítés anyaga	EPDM
Elektronikaház anyaga	GD-Zn
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkező felület anyaga, teljesítmény-érintkező	Au
Érintkező felület anyaga, vezérlőérintkező	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA

Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	250 V (Jel)
Méretezési átütési szilárdság	6 kV (Fázis-tokozat teljesítményáramkör)
	8 kV (Fázis-fázis teljesítményáramkör)
	4 kV (Vezérlőáramkör)
Méretezési áram	16,5 A (Teljesítményérintkezők)
	2,5 A (Vezérlőérintkezők)

Tanúsítványok

Tanúsítások cCSAus, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
1600027	CP-HCC 4	Kódoló profil, Szín: vörös
Általános		
1409257	HC-MOT-AFL-FL-DI	Lapos tömítés a peremhez
1409147	HC-MOT-SD-L-KU	Bevont védőfedél a motoroldali tokozathoz


Rajzok

Diagram




Derating-görbe

Méretrajz




Méretrajz



A perem jelölése (1,5*= az interfész mérete legalább eddig a magasságig)

Sematikus rajz



Csatlakozóoldali pólusrajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;