

Kábelsaru - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Lapos túske kábelsaru, sárga, 4 - 6 mm², túske méret 32 x 4,5 mm

Product Features

- Keményforrasztott krimpzóna a maximális vezetékkihúzó erő eléréséhez CRIMPFOX RCI... fogók használatakor
- Egyszerű és biztonságos vezetőbevezetés az „EASY ENTRY” segítségével
- Halogénmentesség
- Elektrolitikusan óozott

Key commercial data

package_quantity	50
GTIN	4046356528030

Technical data

Méreték

Hossz (b)	32 mm
Szélesség (a)	4,5 mm
Érintkezőtartomány hossza	18 mm
A szigetelőhüvely hossza (c)	14 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	6,6 mm
Anyagvastagság (g)	1 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 105 °C
rövid idejű hőmérséklet	120 °C
Tartós hőmérséklet max:	105 °C

Általános

Szín	sárga
Csupaszolási hossz	9 mm
Összetevők	halogénmentes
Anyag	CU

classifications

eCl@ss

Kábelsaru - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400204
eCl@ss 6.0	27400204
eCl@ss 7.0	27400204
eCl@ss 8.0	27400204

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052


UNSPSC

UNSPSC 6.01	27113201
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Drawings

Kábelsaru - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

Méretrajz



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>