

# ST 10-TWIN BU

Rendelési szám: 3035292



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3035292>

Átkötőkapocs, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás,  
Keresztmetszet: 0,2 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 6, Szélesség: 10,2 mm,  
Szín: kék, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

## Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 046356 100878        |
| Csomag                    | 25                     |
| Vámtarifa                 | 85369010               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 214 (CAT-3-2013) |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.10.21



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Emeletek száma                      | 1   |
| Csatlakozások száma                 | 3   |
| Szín                                | kék |
| Szigetelőanyag                      | PA  |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0  |

#### Méreték

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szélesség          | 10,2 mm |
| Hossz              | 97 mm   |
| NS 35/7,5 magasság | 50,3 mm |
| NS 35/15 magasság  | 57,8 mm |

#### Műszaki adatok

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram              | 65 A (16 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén)                                      |
| Méretezési átváltási szilárdság    | 8 kV                                                                                              |
| Szennyeződési fok                  | 3                                                                                                 |
| Tűlfeszültség kategória            | III                                                                                               |
| Szigetelőanyag csoport             | I                                                                                                 |
| Szabvány szerinti csatlakozás      | IEC 60947-7-1                                                                                     |
| I <sub>N</sub> névleges áram       | 57 A (A megengedett áramterhelést az összes csatlakoztatott vezető összégára nem haladhatja meg.) |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség | 1000 V                                                                                            |
| Nyitott oldalfal                   | ja                                                                                                |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                               | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                               | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                           | 24                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                           | 6                    |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                           | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                           | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.                                        | 24                   |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.                                      | 8                    |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min      | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max      | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min          | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max          | 10 mm <sup>2</sup>   |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max   | 2,5 mm <sup>2</sup>  |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Csatlakozási mód   | Rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 18 mm             |
| Idomszer           | A6                |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung, IECCEB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék         | Típus leírás  | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fedél</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3035315        | D-ST 10-TWIN  | Lezárófedél, Hossz: 97 mm, Szélesség: 2,2 mm, Szín: szürke                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Jelölés</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0818069        | UC-TM 10      | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 9,6 x 10,5 mm                    |
| 0824605        | UC-TM 10 CUS  | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 9,6 x 10,5 mm                                                  |
| 0829142        | UCT-TM 10     | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 8,9 x 9,6 mm |
| 0829623        | UCT-TM 10 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 8,9 x 9,6 mm                                                   |
| 3030006        | WST 10/35     | Figyelmeztető takarás, 5 pólusú, 10,2 mm, 12,2 mm és 16 mm kapocsszélességhez                                                                                                                                                                                      |

|         |                  |                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0811228 | X-PEN 0,35       | Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm                                                                                |
| 0824941 | ZB 10 CUS        | Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 10,15 x 10,5 mm  |
| 1053001 | ZB 10:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 10,15 mm |

#### dugasz/adapter

|         |                  |                                        |
|---------|------------------|----------------------------------------|
| 0201731 | MPS-IH BK        | Szigetelő hüvely, Szín: fekete         |
| 0201689 | MPS-IH BU        | Szigetelő hüvely, Szín: kék            |
| 0201702 | MPS-IH GN        | Szigetelő hüvely, Szín: zöld           |
| 0201728 | MPS-IH GY        | Szigetelő hüvely, Szín: szürke         |
| 0201676 | MPS-IH RD        | Szigetelő hüvely, Szín: vörös          |
| 0201663 | MPS-IH WH        | Szigetelő hüvely, Szín: fehér          |
| 0201692 | MPS-IH YE        | Szigetelő hüvely, Szín: sárga          |
| 0201744 | MPS-MT           | vizsgálódugasz                         |
| 3030873 | RB ST 10-(2,5/4) | Szűkítő híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös |

#### szerelés

|         |                             |                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű                                   |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez                                                                                          |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                            |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                           |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                         |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                         |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                            |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                    |

**szerszámok**

|         |               |                                                                                                                                         |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1206612 | SZF 3-1,0X5,5 | Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 1,0x5,5x150mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Általános**

|         |       |                                            |
|---------|-------|--------------------------------------------|
| 3039900 | ST-IL | Kezelést ismertető matrica az ST kapocshoz |
|---------|-------|--------------------------------------------|

**átkötések**

|         |          |                                             |
|---------|----------|---------------------------------------------|
| 3005947 | FBS 2-10 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös |
|---------|----------|---------------------------------------------|

**Rajzok**

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;