

C-JCI 6

Rendelési szám: 3240063



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240063>

Hosszanti toldó, teljesen szigetelt, sárga, 4 - 6 mm²,

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 452816
Csomag	25
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 465 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	27,5 mm
Szín	sárga
Csupaszolási hossz	9 mm
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 105 °C
rövid idejű hőmérséklet	120 °C

Tartós hőmérséklet max:	105 °C
Összetevők	halogénmentes
Anyag	CU
Szigetelőgallér belmérete (d)	6 mm
Anyagvastagság (g)	1 mm

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;