


SACC-MS-5CON-PG11-DUO-M SCO

Rendelési szám: 1543016

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1543016>

Szenzor/aktor dugasz, egyenes dugasz, 5 pólusú, M12-SPEEDCON, A-kódolású, csavaros csatlakozás, fém recés csavar, Pg11-DUO tömszelence



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 097628
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 26 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 8 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C
Általános jellemzők	
Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm (M12 recés csavar)
	0,3 Nm ... 0,4 Nm (Nyomócsavar 3 mm ... 4 mm külső kábelátmérőhöz)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Nyomócsavar 4 mm ... 8 mm külső kábelátmérőhöz)
	0,2 Nm (Csavaros kapcsok)
	A csatlakozóbetétet a csőcsonkos készülékkel együtt ütközésig csavarja el
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	CuSnZn
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Fogantyútest anyaga	PBT
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
AWG vezeték-keresztmetszet	24 ... 18
Szerelési utasítás	Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók
Vezeték külső átmérője	3 mm ... 5,2 mm (2x)
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék Típus leírás Leírás

Védelmi és záró elemek

1430873	PROT-M12 FS-PA-CHAIN	Zárósapka, M12-es méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékekhez, üres M12-es dugaszokhoz
---------	----------------------	--

kábelek/vezetők


1501689	SAC-3P-100,0-PUR/0,25	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 3 pólusú, vezeték színe barna/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m
1501650	SAC-3P-100,0-PUR/0,34	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 3 pólusú, vezeték színe barna/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m
1501692	SAC-4P-100,0-PUR/0,25	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 4 pólusú, vezeték színe barna/ fehér/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m
1501663	SAC-4P-100,0-PUR/0,34	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 4 pólusú, vezeték színe barna/ fehér/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m
1501676	SAC-5P-100,0-PUR/0,34	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 5 pólusú, vezeték színe barna/ fehér/ kék/ fekete/ zöld-sárga, vezeték hossza 100 m

szerszámok

1208445	SACC BIT M12-D20	Dugaszbetét a szabadon konfekcionálható hosszanti rovátkás SACC M12 csatlakozók szereléséhez, kivéve a QUICKON gyorscsatlakozású M12 csatlakozókat, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1208429	TSD 04 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 0,4 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M12 csatlakozókhoz
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására



Rajzok

Méreterajz



M12 x 1 dugasz, egyenes


Sematikus rajz



Dugasz/aljzat M12

M12 kábelcsatlakozási oldal (csavaros csatlakozás)

M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "A" kódolás, tűk felől nézve



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;