


## STTB 2,5-PE

Rendelési szám: 3036026



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3036026>

Átkötőkapocs, Keresztmetszet: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12,  
Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Szélesség: 5,2 mm,  
Szín: zöld-sárga, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15



| Kereskedelmi adat         |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 817282 |
| Csomag                    | 50                                                                                                     |
| Vámtarifa                 | 85369010                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 229 (CAT-3-2013)                                                                                 |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

| Műszaki adatok                      |            |
|-------------------------------------|------------|
| Általános                           |            |
| Emeletek száma                      | 2          |
| Csatlakozások száma                 | 4          |
| Szín                                | zöld-sárga |
| Szigetelőanyag                      | PA         |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0         |

#### Méretek

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szélesség          | 5,2 mm  |
| Hossz              | 67,5 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 47,5 mm |
| NS 35/15 magasság  | 55 mm   |

#### Műszaki adatok

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV          |
| Szennyeződési fok              | 3             |
| Túlfeszültség kategória        | III           |
| Szigetelőanyag csoport         | I             |
| Szabvány szerinti csatlakozás  | IEC 60947-7-2 |
| Nyitott oldalfal               | ja            |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                             | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                         | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                         | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                         | 28                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                         | 12                   |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min    | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max    | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min        | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max        | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Csatlakozási mód                                                             | Rugós csatlakozás    |
| Csupaszolási hossz                                                           | 10 mm                |
| Idomszer                                                                     | A3                   |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, BV, GL, KR, LR, NK, RS, IECCE CB  
Scheme

Ex tanúsítások: ATEX, IECEx

Igényelt tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék         | Típus leírás     | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fedél</b>   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3030459        | D-STTB 2,5       | Lezárófedél, Hossz: 67,5 mm, Szélesség: 2,2 mm,<br>Magasság: 47,5 mm, Szín: szürke                                                                                                                                                                                            |
| 3036725        | DP PS-5          | Távtartó lap, Szín: vörös                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Jelölés</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0800967        | STP 5-2          | kettős táblatartó, az STTB 2,5 és STTB 4 kétemeletes rugós<br>kapocsba reteszelve, feliratozható ZB5 vagy ZBF5 segítségével                                                                                                                                                   |
| 0818153        | UC-TMF 5         | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható<br>a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter,<br>Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő<br>kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm                        |
| 0824638        | UC-TMF 5 CUS     | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői<br>igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos<br>táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm,<br>Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm                                                      |
| 0828744        | UCT-TMF 5        | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a<br>következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK<br>CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos<br>táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm,<br>Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm |
| 0829658        | UCT-TMF 5 CUS    | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői<br>igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos<br>táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm,<br>Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm                                                      |
| 0825025        | ZBF 5 CUS        | Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői<br>igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos<br>táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm,<br>Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm                                                     |
| 0808642        | ZBF 5:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a<br>következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos<br>táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm,<br>Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm                                                      |

#### dugasz/adapter

|         |               |                                          |
|---------|---------------|------------------------------------------|
| 3002843 | ISH 2,5/0,2   | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fehér  |
| 3002856 | ISH 2,5/0,5   | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: szürke |
| 3002869 | ISH 2,5/1,0   | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fekete |
| 3030983 | PS-5          | Vizsgálóadapter, Szín: vörös             |
| 3038723 | PS-5/2,3MM RD | vizsgálódugasz, Szín: vörös              |

#### szerelés

|         |                             |                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű                                   |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez                                                                                          |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                            |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                           |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                         |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35)                                                                                                         |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                            |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m                    |

#### szerszámok

|         |               |                                                                                                                                             |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Általános

|         |       |                                            |
|---------|-------|--------------------------------------------|
| 3039900 | ST-IL | Kezelést ismertető matrica az ST kapocshoz |
|---------|-------|--------------------------------------------|

#### átkötések

|         |          |                                              |
|---------|----------|----------------------------------------------|
| 3030161 | FBS 2-5  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös  |
| 3030174 | FBS 3-5  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös  |
| 3030187 | FBS 4-5  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös  |
| 3030190 | FBS 5-5  | Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös  |
| 3030213 | FBS 10-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös |
| 3030226 | FBS 20-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: vörös |


3038930

FBS 50-5

Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: vörös

## Rajzok

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;