



**Tele ötlettel**

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250  
**Hőmérséklet-/nedvességmérő komfortérzet kijelzéssel, WS 9119**  
 Rend. sz. 67 22 22

#### Nyomógombok.

F

C

Min.

Max.

RESET (visszaállítás) (hátoldal)

#### Telepítés

1. Nyissa ki a hőmérő hátlján található elemtárt fedelét.
2. Rakjon be 2 db AAA-méretű mikroelemet helyes polaritással (+/-).
3. Zárja vissza az elemtárt fedelét. Néhány másodperc múlva az állomás használatra kész.

#### Kijelzés °C-ban vagy °F-ban.

Nyomja meg a °C vagy az °F gombot, hogy kiválassza a kijelzés formátumát.

#### A MIN/MAX értékek kijelzése

Nyomja meg a MIN vagy a MAX-gombot, hogy megjelenítse a belső hőmérséklet és a belső páratartalom MIN/MAX-értékeit. Ha a hőmérséklet és a páratartalom MAX-értékei vannak megjelenítve, nyomja meg és tartsa nyomva a MAX-gombot a maximum-értékek törlése céljából.

Ha a hőmérséklet és a páratartalom MIN-értékei vannak megjelenítve, nyomja meg és tartsa nyomva a MIN-gombot a minimum-értékek törlése céljából.

#### Hőmérséklet, légnedvesség és komfort-érzet kijelzése

A hőmérséklet-/nedvességmérő egy un. easy-to-read (könnyen leolvasható) kijelzővel van ellátva a hőmérséklet, a páratartalom és a komfortérzet (a hőmérséklet és a páratartalom értékéből kiszámítva) megjelenítésére. A komfort-kijelzés gyors áttekintést ad arról, hogy a helyiségek kellemes közérzetet nyújtanak-e.

#### 1. Hőmérséklet

5 pont	31°C – 45°C
4 pont	27°C – 30,9°C
3 pont	19°C – 26,9°C
2 pont	13°C – 18,9°C
1 pont	0°C – 12,9°C

#### 2. Relatív páratartalom:

5 pont	79% - 95%
4 pont	66% - 78%
3 pont	50% - 65%
2 pont	36% - 49%
1 pont	20% - 35%

#### 3. Komfort-index

5 oszlop	RH% 46% - 60% között
4 oszlop	RH% 41% - 45% vagy 61% - 65% között
3 oszlop	RH% 36% - 40% vagy 66% - 70% között
2 oszlop	RH% 31% - 35% vagy 71% - 75% között
1 oszlop	RH% 25% - 30% vagy 76% - 80% között
nincs oszlop	RH% 25% alatt vagy 81% felett

#### Megjegyzés

Ez a készülék kizárolag belsőtéri használatra készül. A komfort-index a belső páratartalom változásán alapszik, feltéve, hogy a belső hőmérséklet 18°C és 24°C között van. A komfort-index pontatlanná válik, ha a belső hőmérséklet kívül esik ezen a tartományon.

Ha a hőmérséklet-/nedvességmérő LC-kijelzőjének a jobboldalán megjelenik az elem szimbóluma, ki kell cserélni az elemeket.

#### Ápolás

1. Ne tegye ki az állomást szélsőséges hőmérsékletnek, víznek vagy közvetlen

#### napsütésnek

2. Ne tegye ki az állomást ütődéseknek vagy pornak.
3. Ne nyissa fel a készüléket. Ne vegyen belőle ki alkatrészeket, és ne tegyen bele másokat.

#### Műszaki adatok:

Hőmérséklettartomány: 0°C - 45°C (+32°F - +122°F)

20% - 95%

A mérési tartományon kívül:

Hőmérséklet: HH.H / LL.L

20% alatt 20%-ot mutat, 95% felett 95%-ot mutat.

Páratartalom-feloldás: 0,1°C

1%

**RO Instrucțiuni de utilizare****Butoane**

F  
C  
MIN  
MAX  
RESET (spate)

**Instalarea**

1. Deschideți capacul compartimentului bateriilor de pe spatele aparatului.
2. Introduceți două baterii AAA în compartiment respectând polaritatea corectă indicată în interiorul compartimentului bateriilor.
3. Punetă la loc capacul compartimentului bateriilor. După câteva secunde, aparatul este gata de funcționare.

**Selectarea gradelor C sau F**

Apăsați pe butonul C sau F pentru a vedea temperatura afișată în grade C sau F.

**Înregistrarea valorilor minime și maxime ale temperaturii**

Apăsați pe MAX sau MIN pentru a vedea valorile minime și maxime ale temperaturii și umidității.

Când sunt afișate valorile maxime ale temperaturii și umidității, apăsați pe butonul MAX pentru a le șterge și pentru a afișa și înregistra valorile noi.

Când sunt afișate valorile minime ale temperaturii și umidității, apăsați pe butonul MIN pentru a le șterge și pentru a afișa și înregistra valorile noi.

**Afișarea temperaturii, umidității și indicelui de confort**

Aparatul este echipat cu un indice de temperatură, umiditate și confort, ușor de citit (care este o combinație a temperaturii cu umiditatea). Acesta oferă indicații bune și rapide despre modul în care vă simțiți în mediul ambiental.

**1. Temperatura**

- 5 puncte 31°C - 45°C
- 4 puncte 27°C – 30,9°C
- 3 puncte 19°C – 26,9°C
- 2 puncte 13°C – 18,9°C
- 1 punct 0°C – 12,9°C

**2. Umiditatea relativă**

- 5 puncte 79% - 95%
- 4 puncte 66% – 78%
- 3 puncte 50% – 65%
- 2 puncte 36% – 49%
- 1 punct 20% – 35%

**3. Index de confort**

5 linii	RH% în domeniul 46% - 60%
4 linii	RH% în domeniul 41% – 45% sau de la 61% – 65%
3 linii	RH% în domeniul 36% – 40% sau de la 66% – 70%
2 linii	RH% în domeniul 31% – 35% sau de la 71% – 75%
1 linii	RH% în domeniul 25% – 30% sau de la 76% – 80%
Nici o linie	RH% în domeniul 25% sau circa 81%

Notă:

Aparatul este destinat uzului interior. Indexul de confort se referă la schimbările de umiditate din interior. Temperatura normală de interior este cuprinsă între 18 și 24 de grade C.

Indicele de confort va fi mai puțin relevant când temperatura interioarăiese din aria sa.

**Defecțiuni**

În cazul în care senzorul termo-higrometric afișează informații sau digiți irelevanti, e posibil să fi fost afectat de descărcările electrostatice sau de interferențe cu alte aparete. Apăsați pe butonul RESET de pe spatele aparatului. Aparatul va fi resetat și va începe să măsoare din nou temperatură și umiditatea.

Notă:

Dacă observați simbolul de baterie slabă în partea dreaptă a display-ului LCD, ceea ce înseamnă că bateria este goală, scoateți bateria și înlocuiți-o cu una nouă.

**Întreținerea aparatului**

1. Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme, apă sau direct sub razele soarelui.
2. Evitați contactul cu orice materiale corozive.
3. Nu forțați aparatul și nu-l supuneți la umezeală.
4. Nu desfaceți carcasa aparatului și nu încercați să reparați anumite componente.

**Specificații tehnice**

Temperatura de interior: 0°C la 45°C (+32 la +122F)

Umiditatea relativă rH: 20% - 95%

Display-ul – în afara ariei de afișare:

Temperatură: HH.H/LL.L

Umiditate: sub 20 % indică continuu 20 %, peste 95% indică tot 95%

Rezoluție temperatură: 0,1°C

Rezoluție rH%: 1%

ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SUNT O PUBLICAȚIE A **German Electronics SRL** (Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) și **TechnoTrade Import-Export GmbH** (Gewerbepark Berlin-Wildau 10, 15745 Wildau, Germania).

Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o întîlnire prealabilă.

© 2012 by TechnoTrade Import-Export GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română)

Toate drepturile rezervate