


EMG 12-REL/KSR- 24/1AU

Rendelési szám: 2944782

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2944782>

Relémodul, fixen beforrasztott teljesítmény-érintkezős mikrorelével, érintkező (AgPd60 5 µm aranyozott): közepes és nagy terheléshez, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V AC/DC

**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 017918 081706
Csomag	10
Vámtarifa	85364190

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Gerjesztőoldal**

Bemeneti feszültség U_N	24 V AC/DC
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,8 ... 1,1
Névleges bemenő áram U_{IN} esetén	21 mA
Jellemző mválaszidő	7 ms
Tipikus visszajétsési idő	11 ms
Üzemi feszültség kijelző	sárga LED
Védőkapcsolás	Híd-egyenirányító hidas egyenirányító

Érintkezőoldal

Érintkező típusa	kétszeres kontaktus, 1 záróérintkező
Érintkező anyaga	AgPd60 5 µm aranyozott
Maximális kapcsolófeszültség	30 V AC 36 V DC
Maximális bekapcsolási áram	0,2 A
Tartós határáram	0,5 A
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés)	5 W (24 V DC mellett)
Megjegyzés	sérült aranybevonat esetén a következő értékek érvényesek
Maximális kapcsolófeszültség	125 V AC
Minimális kapcsolófeszültség	150 V DC
Tartós határáram	2 A
Maximális bekapcsolási áram	2 A
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés)	29 W (24 V DC mellett) 29 W (48 V DC mellett) 29 W (60 V DC mellett)

Általános adatok

Szélesség	17,5 mm
Magasság	75 mm
Mélység	62,5 mm
Tesztfeszültség relétekercs/reléérintkező	4 kV AC (50 Hz, 1 min)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Üzemmód	100 % ED
Mechanikus élettartam	kb. 2×10^7 kapcsolási ütem
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	alapszigetelés
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²

Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;