



UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC

Rendelési szám: 2974914

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2974914>

VARIOFACE kimeneti modul, dugaszolóaljzattal 8 db miniatűr reléhez, egyenként 1 váltóérintkező, 24 V DC-hez (relé nélkül)



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 089016
Csomag	1
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 494 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.04



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Bemeneti adatok**

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC
Védelem megnevezése	Szabadonfutó dióda
Védőkapcsolás/-alkatrész	üresjáratú dióda
Üzemi feszültség kijelző	LED zöld
Állapotjelző/csatorna	sárga LED

Kimeneti adatok

Érintkező típusa	1 váltóérintkező
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC/DC
Tartós határáram	5 A
Hibafelismerés (érszakadás/rövidzár)	nincs

Általános adatok

A csatornák száma	8
Lehetséges kapcsolóelemek	Miniatűr relé, REL-MR- 24DC/21HC
Felszerelve	nincs
Szélesség	135 mm
Magasság	77 mm
Mélység	59 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Vizsgálófeszültség relétekercselés/reléérintkező	2,5 kV AC
Szabványok / rendelkezések	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III
Készülékház szigetelőanyagának típusa	PVC, oldala PA erősítetlen
Szín	zöld

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Kimenet
Csatlakozások száma	26
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Pólusszám	3
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csavarmenet	M3
Csupaszolási hossz	8 mm

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Bemenet
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	14

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Listed, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;